

Guard M1 Parquet Flex  
Aspirateur-traîneau avec sac  
forte puissance d'aspiration | design élégant | doux pour les sols durs



- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans\*
- Tube télescopique EasySlide réglable en hauteur
- Brosse Parquet Twister pour un nettoyage en douceur des sols durs
- Idéal pour les endroits difficiles d'accès : le suceur plat flexible
- Filtre AirClean Plus : rétention des poussières de plus de 99,99%\*\*
- Touche Mode : puissance d'aspiration facilement adaptée à vos besoins
- Compartiment pratique avec accessoires en 3 parties pour plus de confort
- Design élégant et icônes LED lumineuses
- Rayon d'action supp., moins de changements de prises : 11 m de rayon d'action

\* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus : [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Selon la norme CEI 62885-2:2021

Code EAN: 4002516795261 / Numéro de matériel: 12560320 /  
Ancien Numéro de matériel: 41VTF035CE

|   |  |
|---|--|
| <b>Modèle et design</b>                           |  |
| Coloris   | Blanc brillant                           |
| <b>Modèle</b>                                     |  |
| Aspirateur chariot avec sac à poussière           | •  |
| Marque de produit                                 | Guard M1                                 |
| Variante moteur                                   | PowerLine                                |
| Type de produit                                   | SVTF0                                    |
| <b>Confort d'utilisation</b>                      |  |
| Réglage électronique de la puissance d'aspiration | Touche MODE                              |
| Poignée de transport ergonomique                  | •  |
| Poignée ergonomique                               | •  |
| Tube d'aspiration                                 | Tube télescopique de taille moyenne, HES |
| Système Parking pour une pause                    | •  |
| Système Parking pour le rangement                 | deux côtés                               |
| Enrouleur automatique Comfort                     | •  |
| <b>Mobilité</b>                                   |  |
| Roulettes pivotantes sur axe en acier             | •  |
| Direction 3 points                                | •  |
| Rayon d'action en m                               | 11                                       |
| Longueur du câble en m                            | 7,5                                      |
| <b>Système de filtre</b>                          |  |
| Type de sac d'aspirateur                          | HyClean Pure CO                          |
| Volume sac à poussière en l                       | 4,5                                      |
| Indicateur de remplissage du sac à poussière      | •  |
| Filtre d'évacuation d'air                         | Filtre AirClean Plus                     |
| Filtre de protection moteur                       | •  |
| <b>Sécurité</b>                                   |  |
| Système de verrouillage pour brosse et poignée    | •  |
| Positionnement automatique du sac à poussière     | •  |
| Bande de protection des meubles                   | •  |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                |  |
| Puissance en W                                    | 890                                      |
| Volume en dB                                      | 77,0                                     |
| Largeur en mm                                     | 496                                      |
| Hauteur en mm                                     | 227                                      |
| Poids en kg                                       | 6,7                                      |
| <b>Accessoires fournis</b>                        |  |
| Trois accessoires                                 | intégré                                  |
| Embout à coussins                                 | •  |
| Suceur plat                                       | •  |
| Suceur plat ultra long et flexible                | •  |
| Brosse à meuble avec poils synthétiques           | •  |
| Brosse  | SBB 300-3 parquet Twister                |
| Brosse  | •  |