

Guard M1 Parquet XL

Aspirateur-traîneau avec sac

forte puissance d'aspiration | design élégant | idéal pour grands sols durs



- **ComfortFit** : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- **Durable** : testé pour une durée de vie de 20 ans*
- Tube télescopique **EasySlide** réglable en hauteur
- Brosse **Parquet Twister** pour un nettoyage en douceur des sols durs
- Idéal pour les endroits difficiles d'accès : le suceur plat flexible
- **Parquet Twister (XL) (41 cm)** : idéale pour les sols durs à grande surface
- **Filtre AirClean Plus** : rétention des poussières de plus de 99,99%**
- **Touche Mode** : puissance d'aspiration facilement adaptée à vos besoins
- Compartiment pratique avec accessoires en 3 parties pour plus de confort
- Design élégant et icônes LED lumineuses
- **Rayon d'action supp.**, moins de changements de prises : 11 m de rayon d'action

* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles

et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus : miele.com/20years

** Selon la norme CEI 62885-2:2021

Code EAN: 4002516795285 / Numéro de matériel: 12560340 / Ancien Numéro de matériel: 41VTF037CE

Modèle et design	
Coloris	Blanc brillant
Modèle	
Aspirateur chariot avec sac à poussière	•
Marque de produit	Guard M1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SVTFO
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Touche MODE
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique de taille moyenne, HES
Système Parking pour une pause	•
Système Parking pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Direction 3 points	•
Rayon d'action en m	11
Longueur du câble en m	7,5
Système de filtre	
Type de sac d'aspirateur	HyClean Pure CO
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean Plus
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance en W	890
Volume en dB	77
Largeur en mm	496
Hauteur en mm	227
Poids en kg	6,7
Accessoires fournis	
Trois accessoires	intégré
Embout à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse	SBB 400-3 parquet Twister XL
Brosse	•