

DAC 2240 Stella
Hotte pour montage dans plafond
dans un design compact de 1165 mm de large



- Installation facile en mode recyclage avec Plug&Play
- Confort d'utilisation – grâce à Con@ctivity et télécommande fournie
- Économe en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux
- Panneau



Code EAN: 4002516804147 / Numéro de matériel: 12564270 / Ancien Numéro de matériel: 28C2240HBNE

Modèle	
Hottes de plafond	•
Modèle et design	
Coloris	Blanc mat
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option	DKF 35-P
Design	
Panneaux d'aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
EasySwitch	•
Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Niveaux booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,4
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	C
Système de filtre	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	4
Éclairage	
LED	•
Nombre x watts	2 x 7,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	450 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	235
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	395
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	505
Puissance de ventilation niveau Booster (m³/h)	680
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	43,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0

DAC 2240 Stella
Hotte pour montage dans plafond
dans un design compact de 1165 mm de large



Code EAN: 4002516804147 / Numéro de matériel: 12564270 /
Ancien Numéro de matériel: 28C2240HBNE

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	62,0
Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	27,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	40,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	46,0
Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	53,0
Recyclage	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	165
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	315
Puissance de ventilation Niveau intensif (m³/h) selon EN 61591	515
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	410
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	46,0
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	70,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	59,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	65,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	31,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	44,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	49,0
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	54,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	196
Largeur du corps de cheminée en mm	1165
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	196
Hauteur du corps de cheminée en mm	196
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	196
Profondeur du corps de cheminée en mm	500
Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	196
Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique	450
Poids net en kg	20,4
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,4
Prise de terre	•
Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,17
Tension en V	230

DAC 2240 Stella
Hotte pour montage dans plafond
dans un design compact de 1165 mm de large



Code EAN: 4002516804147 / Numéro de matériel: 12564270 /
Ancien Numéro de matériel: 28C2240HBNE

Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50


Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air latéral	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150

Accessoires fournis

Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø	•
Télécommande	•
Clapet anti-retour	•

DAC 2240 Stella
Hotte pour montage dans plafond
dans un design compact de 1165 mm de large



DAC2240, DAC4240 Installation drawings