

DAC 4940 Stella Ambient  
Hotte pour montage dans plafond  
avec éclairage d'ambiance, compact et performant de 880 mm de large



- Installation facile en mode recyclage avec Plug&Play
- Confort d'utilisation – grâce à Con@ctivity et télécommande fournie
- EcoMotor avec émissions sonores très faibles pour puissance ventilation élevée
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux
- Panneau



Code EAN: 4002516804871 / Numéro de matériel: 12564350 /  
Ancien Numéro de matériel: 28C4940HBNE

<b>Modèle</b>	
Hottes de plafond	•
Couleur de l'appareil	Blanc mat
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option	DKF 35-P
<b>Design</b>	
Panneaux d'aspiration périphérique	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
EasySwitch	•
Interrupteur MARCHE/ARRÊT	•
Niveaux booster	2
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Pack Silence	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	32,0
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	C
<b>Confort d'entretien</b>	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Système de filtre</b>	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	4
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x watts	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Puissance d'éclairage en Lx	470 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Éclairage d'ambiance	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
<b>Mode évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	235
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	395

DAC 4940 Stella Ambient  
 Hotte pour montage dans plafond  
 avec éclairage d'ambiance, compact et performant de 880 mm de large



Code EAN: 4002516804871 / Numéro de matériel: 12564350 /  
 Ancien Numéro de matériel: 28C4940HBNE

Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	505
Puissance de ventilation niveau Booster (m <sup>3</sup> /h)	680
Puissance de ventilation niveau booster 2 (m <sup>3</sup> /h)	755
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	42,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	59,0
Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	66,0
Puissance acoustique niveau booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	26,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	38,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	43,0
Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	50,0
Pression acoustique niveau booster 2 (dB(A) re20 μPa) selon EN 60704-2-13	52,0
<b>Recyclage</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	165
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	325
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	425
Puissance de ventilation Niveau booster (m <sup>3</sup> /h) selon la norme EN 61591	525
Puissance de ventilation niveau booster 2 (m <sup>3</sup> /h) selon la norme EN 61591	565
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	58,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	63,0
Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68,0
Puissance acoustique niveau booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	69,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	29,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	42,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	52,0
Pression acoustique niveau booster 2 (dB(A) re20 μPa) selon EN 60704-2-13	54,0
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•

DAC 4940 Stella Ambient  
 Hotte pour montage dans plafond  
 avec éclairage d'ambiance, compact et performant de 880 mm de large




Code EAN: 4002516804871 / Numéro de matériel: 12564350 /  
 Ancien Numéro de matériel: 28C4940HBNE

<b>Caractéristiques techniques</b>	
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	196
Largeur du corps de cheminée en mm	880
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	196
Hauteur du corps de cheminée en mm	196
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	196
Profondeur du corps de cheminée en mm	500
Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	196
Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique	450
Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Poids net en kg	17,7
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,4
Prise de terre	•
Puissance totale de raccordement en kW	0,19
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
<b>Instructions de montage</b>	
Raccord d'évacuation d'air latéral	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
<b>Accessoires fournis</b>	
Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø	•
Télécommande	•
Clapet anti-retour	•

## DAC 4940 Stella Ambient

Hotte pour montage dans plafond

avec éclairage d'ambiance, compact et performant de 880 mm de large



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings