

DAH 1950 Active  
Hotte murale  
avec éclairage LED économe en énergie et commande tactile élégante



- Dégagement pour la tête – déflecteur en verre de 898 mm de large
- Performance – 630 m<sup>3</sup>/h avec le niveau Booster
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux
- En harmonie – Panneau en verre et corps de la hotte de la même couleur
- Pour chaque situation : mode évacuation et recyclage poss.



Code EAN: 4002516804093 / Numéro de matériel: 12587770 /  
Ancien Numéro de matériel: 28H1950BBNE

<b>Modèle</b>	
Hotte aspirante murale	•
Couleur de l'appareil	Noir obsid.
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option	Filtre à charbon DKF 29
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
ComfortControl	•
Interrupteur MARCHE/ARRÊT	•
Niveaux booster	1
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	B
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	56,8
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	C
<b>Système de filtre</b>	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	2
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x watts	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
<b>Mode évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	240
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	315
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	385
Puissance de ventilation niveau Booster (m <sup>3</sup> /h)	630
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	60,0
Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	38,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	41,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	46,0
Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	54,0

DAH 1950 Active  
Hotte murale  
avec éclairage LED économe en énergie et commande tactile élégante



Code EAN: 4002516804093 / Numéro de matériel: 12587770 /  
Ancien Numéro de matériel: 28H1950BBNE

<b>Recyclage</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	205
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	275
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	370
Puissance de ventilation Niveau booster (m <sup>3</sup> /h) selon la norme EN 61591	570
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	60,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	66,0
Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	74,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	41,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	46,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	52,0
Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	60,0
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Verre trempé (ESG)	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe en mm	830–1210
Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm	443
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	830
Largeur du corps de cheminée en mm	898
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	1210
Hauteur du corps de cheminée en mm	443
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	443
Profondeur du corps de cheminée en mm	388
Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	443
Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique	450
Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Poids net en kg	14,5
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,3
Prise de terre	•
Puissance totale de raccordement en kW	0,24
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50

DAH 1950 Active

Hotte murale



avec éclairage LED économe en énergie et commande tactile élégante



Code EAN: 4002516804093 / Numéro de matériel: 12587770 /  
Ancien Numéro de matériel: 28H1950BBNE

<b>Instructions de montage</b>	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
<b>Accessoires fournis</b>	
Clapet anti-retour	•

DAH 1950 Active  
Hotte murale  
avec éclairage LED économe en énergie et commande tactile élégante



DAH1950 Installation drawings