

DAH 2660 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



- Dégagement pour la tête – déflecteur en verre de 598 mm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux
- En harmonie – Panneau en verre et corps de la hotte de la même couleur
- Pour chaque situation : mode évacuation et recyclage poss.



Code EAN: 4002516804246 / Numéro de matériel: 12587910 /
Ancien Numéro de matériel: 28H2660BBNE

Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Couleur de l'appareil	Noir obsid.
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option	Filtre à charbon DKF 29
Design	
Panneaux d'aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
ComfortControl	•
Interrupteur MARCHE/ARRÊT	•
Niveaux booster	1
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	B
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	72,2
Classe d'efficacité dynamique des fluides	B
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	C
Confort d'entretien	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Système de filtre	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	2
Éclairage	
LED	•
Nombre x watts	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	330 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	215
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	315
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	415
Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h)	675
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	43,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	64,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	28,0

DAH 2660 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



Code EAN: 4002516804246 / Numéro de matériel: 12587910 /

Ancien Numéro de matériel: 28H2660BBNE

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	33,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	38,0
--	------

Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	50,0
--	------

Recyclage

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	190
---	-----

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	280
---	-----

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	380
---	-----

Puissance de ventilation Niveau booster (m³/h) selon la norme EN 61591	575
--	-----

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	54,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	60,0
--	------

Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	71,0
--	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	33,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	40,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	46,0
--	------

Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	57,0
--	------

Sécurité

Arrêt de sécurité	•
-------------------	---

Verre trempé (ESG)	•
--------------------	---

Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe en mm	830–1210
---	----------

Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm	443
--	-----

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	830
--	-----

Largeur du corps de cheminée en mm	598
------------------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	1210
--	------

Hauteur du corps de cheminée en mm	443
------------------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	443
--	-----

Profondeur du corps de cheminée en mm	388
---------------------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	443
--	-----

Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique	450
---	-----

Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
---	-----

Poids net en kg	15,5
-----------------	------

Longueur du câble de branchement électrique en m	1,3
--	-----

Prise de terre	•
----------------	---

Puissance totale de raccordement en kW	0,20
--	------

DAH 2660 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



Code EAN: 4002516804246 / Numéro de matériel: 12587910 /
Ancien Numéro de matériel: 28H2660BBNE

Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150


Accessoires fournis

Clapet anti-retour	•
--------------------	---

DAH 2660 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



DAH2660 Installation drawings