

BBF-80

Fixation au sol

pour ancrer les pieds de l'appareil.



- Niveau de stabilité élevé même sur installations extrêmes

Code EAN: 4002516855279 / Numéro de matériel: 12612100 /

Ancien Numéro de matériel: 67211509D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Laveurs de laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs, pompiers et services de secours	•
Accessoires	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•

BBF-80

Fixation au sol
pour ancrer les pieds de l'appareil.



Code EAN: 4002516855279 / Numéro de matériel: 12612100 /
Ancien Numéro de matériel: 67211509D

PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Matériel d'installation	•
Propriétés du produit	
Matériau	Tôle d'acier galvanisée
Couleur	Gris, Argenté
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,11
Poids brut en kg	0,12