

DEF-80

Couvercle de l'appareil
pour les appareils à encastrer.



- Disponible en inox et en blanc
- Hauteur 1,5, Largeur 60, Profondeur 60 cm

Code EAN: 4002516855187 / Numéro de matériel: 12614930 /
Ancien Numéro de matériel: 67216009D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Accessoires	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PG 8096 U	•
PG 8099 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 402 U	•
PFD 404 U	•
PFD 405 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Accessoires pour appareils encastrés	•
Matériel d'installation	•
Propriétés du produit	
Matériau	Tôle galvanisée, blanc lotus
Couleur	Blanc lotus
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur brute en mm	72
Cote extérieure, largeur brute en mm	610
Cote extérieure, profondeur brute en mm	704
Poids net en kg	4,28
Poids brut en kg	5,73