


O 898

Support de panier supérieur  
pour la prise en charge de 1/2 compléments



- Hauteur de chargement max. 240 mm
- Avec bras de lavage intégré, couplage arrière
- Réglable en hauteur sur 3 positions écartées de 6 cm
- Convient aux lave-vaisselle avec condenseur de vapeur

Code EAN: 4002516854517 / Numéro de matériel: 12616580 /  
Ancien Numéro de matériel: 67189802D

| Famille produit                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Lave-vaisselle à eau renouvelée           | •    |
| Accessoires                               |      |
| PG 8057 TD                                | •    |
| PG 8057 TD U                              | •    |
| PG 8058                                   | •    |
| PG 8058 U                                 | •    |
| PG 8059                                   | •    |
| PG 8059 U                                 | •    |
| PG 8060                                   | •    |
| PG 8061                                   | •    |
| PG 8061 U                                 | •    |
| PFD 404                                   | •    |
| PFD 404 U                                 | •    |
| PFD 407                                   | •    |
| PFD 407 U                                 | •    |
| PFD 408 U                                 | •    |
| Catégorie de produit                      |      |
| Panier ouvert en façade/support de panier | •    |
| Panier supérieur                          | •    |
| Propriétés du produit                     |      |
| Matériau                                  | Inox |
| Couleur                                   | Inox |
| Hauteur de chargement maximale en mm      | 240  |
| Dimensions et poids                       |      |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm      | 206  |
| Cote extérieure, largeur nette en mm      | 528  |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm   | 527  |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm      | 550  |
| Cote extérieure, largeur brute en mm      | 215  |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm   | 540  |
| Poids net en kg                           | 3,05 |
| Poids brut en kg                          | 3,72 |