


## DGC 7465 HCX Pro

Four vapeur combiné sans poignée avec raccordement à l'eau cuisson vapeur, au four et rôtissage avec mise en réseau + HydroClean.



Code EAN: 4002516843115 / Numéro de matériel: 12650210 /  
Ancien Numéro de matériel: 23746599EU3

### Modèle et design

Four vapeur combiné	•
Coloris	Pearlbeige

### Efficacité et durabilité

Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20

### Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, portugais, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?], [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]
--	--

- Grand écran texte clair avec commande par capteur – DirectSensor
- Résultats excellents – technologie de vapeur DualSteam
- Extérieur croustillant, intérieur juteux – cuisson combinée
- Confort d'utilisation grâce à l'arrivée d'eau et à l'évacuation d'eau
- Facile à nettoyer et compact – HydroClean et enceinte de cuisson en inox



### Modèle et design

ArtLine	•
Sans poignée	•

### Avantages gustatifs


Montée en température accélérée	•
Préchauffage	•
Génération de vapeur externe	•
Capteur climatique	•
Possibilité de réglage individuel de l'humidité avec la Cuisson combinée	•
Cuisson de menus sans transfert de goût	•
Mix & Match	•
Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•

### Modes de cuisson

Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
Cuisson vapeur	•
Cuisson combinée	•
Cuisson combinée avec chaleur tournante +	•
Cuisson combinée avec Chaleur sole-voûte	•
Cuisson combinée avec grand gril	•
Sous vide	•
Cuisson intensive	•

## DGC 7465 HCX Pro

Four vapeur combiné sans poignée avec raccordement à l'eau  
cuisson vapeur, au four et rôtissage avec mise en réseau + HydroClean.



Code EAN: 4002516843115 / Numéro de matériel: 12650210 /  
Ancien Numéro de matériel: 23746599EU3

Turbogrill	•
Gril	•
Petit gril	•
Chaleur voûte	•
Chaleur sole	•
Spécial gâteaux	•
Chaleur tournante Éco	•
Cuisson vapeur Eco	•
Décongélation	•
Plat à rôtir Gourmet	•
Réchauffer	•
Chauffer des assiettes	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Applications spéciales	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Bandeau relevable motorisé	•
Cuisson indépendante de la quantité	•
Cuisson à la vapeur jusqu'à 4 niveaux simultanément	•
Cuisson automatique de menus	•
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Réglages individuels	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
<b>Confort d'entretien</b>	
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée	•
Résistance de gril rabattable	•
Générateur de vapeur externe	•
HydroClean	•
Programme d'entretien Trempage	•
Programme d'entretien Rinçage	•
Programme de séchage de l'enceinte	•

DGC 7465 HCX Pro

Four vapeur combiné sans poignée avec raccordement à l'eau  
cuisson vapeur, au four et rôtissage avec mise en réseau + HydroClean.


Code EAN: 4002516843115 / Numéro de matériel: 12650210 /

Ancien Numéro de matériel: 23746599EU3

Verrouillage rapide pour la grille de support	•
Grilles de support amovibles	•
Détartrage	•
Porte CleanGlass	•
<b>Alimentation eau/dif. vapeur</b>	
DualSteam	•
Générateur de vapeur puissance en kW	3,30
DirectWater plus	•
Filtre d'évacuation	•
<b>Sécurité</b>	
Système de refroidissement avec porte froide	•
Désactivation de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Système de refroidissement des vapeurs	•
Verrouillage touches	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	67
Nombre de niveaux d'enfournement	4
Dimensions (l x h p) en mm	595 x 596 x 567
Marquage des niveaux d'enfournement	•
Charnière de porte	inf.
Éclairage de l'enceinte de cuisson	BrilliantLight
Températures du mode Four classique min. en °C	30
Températures du mode Four classique max. en °C	230
Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C	40
Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C	100
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de niche max. en mm	568
Hauteur de niche min. en mm	590
Hauteur de niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	567
Poids en kg	46,4
Puissance totale de raccordement en kW	3,45
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Longueur du tuyau d'alimentation en eau en m	2,0
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	3,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson avec PerfectClean HBBR 71	1
Grilles de support amovibles (paire)	1
Plat de cuisson vapeur en inox perforé	1

## DGC 7465 HCX Pro

Four vapeur combiné sans poignée avec raccordement à l'eau  
cuisson vapeur, au four et rôtissage avec mise en réseau + HydroClean.




Code EAN: 4002516843115 / Numéro de matériel: 12650210 /  
Ancien Numéro de matériel: 23746599EU3


Plat de cuisson vapeur en inox non perforé	1
Nettoyant HydroClean	1
Détartrant en tablettes	2

## DGC 7465 HCX Pro


Four vapeur combiné sans poignée avec raccordement à l'eau cuisson vapeur, au four et rôtissage avec mise en réseau + HydroClean.




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DGC\_XXL\_ESW7x10\_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings