

DGC 7845 HCX Pro

Four à vapeur combiné compact sans poignée avec raccords eau et eaux usées cuisson vapeur, au four et rôtissage avec thermosonde sans fil + HydroClean.



- Grand écran tactile, capteur de proximité – M Touch S+MotionReact
- Résultats excellents – technologie de vapeur DualSteam
- Extérieur croustillant, intérieur juteux – cuisson combinée
- Miele@home – appareil compatible réseau Wi-Fi + Mix & Match
- Facile à nettoyer et compact – HydroClean et enceinte de cuisson en inox



Code EAN: 4002516843214 / Numéro de matériel: 12650250 / Ancien Numéro de matériel: 23784598EU3

Modèle et design

Four vapeur combiné	•
Coloris	Pearlbeige

Efficacité et durabilité

Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, portuguais, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?], [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]
--	---

Modèle et design

ArtLine	•
Sans poignée	•

Avantages gustatifs

Montée en température accélérée	•
Préchauffage	•
Génération de vapeur externe	•
Capteur climatique	•
Possibilité de réglage individuel de l'humidité avec la Cuisson combinée	•
Cuisson de menus sans transfert de goût	•
Mix & Match	•
Thermosonde	sans fil

Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•

Modes de cuisson

Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
Cuisson vapeur	•
Cuisson combinée	•
Cuisson combinée avec chaleur tournante +	•
Cuisson combinée avec Chaleur sole-voûte	•
Cuisson combinée avec grand gril	•
Sous vide	•

DGC 7845 HCX Pro

Four à vapeur combiné compact sans poignée avec raccords eau et eaux usées cuisson vapeur, au four et rôtissage avec thermosonde sans fil + HydroClean.



Code EAN: 4002516843214 / Numéro de matériel: 12650250 /
Ancien Numéro de matériel: 23784598EU3

Cuisson intensive	•
Turbogrill	•
Gril	•
Petit gril	•
Chaleur voûte	•
Chaleur sole	•
Spécial gâteaux	•
Chaleur tournante Éco	•
Cuisson vapeur Eco	•
Décongélation	•
Plat à rôtir Gourmet	•
Réchauffer	•
Chauffer des assiettes	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Applications spéciales	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	M Touch
Capteur de proximité MotionReact	•
Détecteur de proximité MotionReact : allumage de l'éclairage en cas d'approche	•
MotionReact : affichage en cas d'approche	•
MotionReact : signal sonore de confirmation en cas d'approche	•
MotionReact : identification des façades de meuble	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Fonction d'aide	•
Bandeau relevable motorisé	•
Cuisson indépendante de la quantité	•
Cuisson à la vapeur jusqu'à 3 niveaux simultanément	•
Cuisson automatique de menus	•
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	•
Signaux sonores polyphoniques	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•

DGC 7845 HCX Pro

Four à vapeur combiné compact sans poignée avec raccords eau et eaux usées cuisson vapeur, au four et rôtissage avec thermosonde sans fil + HydroClean.

Code EAN: 4002516843214 / Numéro de matériel: 12650250 /
Ancien Numéro de matériel: 23784598EU3

Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Confort d'entretien	
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée	•
Résistance de gril rabattable	•
Générateur de vapeur externe	•
HydroClean	•
Programme d'entretien Trempage	•
Programme d'entretien Rinçage	•
Programme de séchage de l'enceinte	•
Verrouillage rapide pour la grille de support	•
Grilles de support amovibles	•
Détartrage	•
Porte CleanGlass	•
Alimentation eau/dif. vapeur	
DualSteam	•
Générateur de vapeur puissance en kW	3,30
DirectWater plus	•
Filtre d'évacuation	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec porte froide	•
Désactivation de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Système de refroidissement des vapeurs	•
Verrouillage touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	47
Nombre de niveaux d'enfournement	3
Dimensions (l x h p) en mm	595 x 456 x 569
Marquage des niveaux d'enfournement	•
Charnière de porte	inf.
Éclairage de l'enceinte de cuisson	BrilliantLight
Températures du mode Four classique min. en °C	30
Températures du mode Four classique max. en °C	230
Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C	40
Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C	100
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de niche max. en mm	568
Hauteur de niche min. en mm	450
Hauteur de niche max. en mm	452
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	455,5
Profondeur de l'appareil en mm	568,5
Poids en kg	40,2
Puissance totale de raccordement en kW	3,40
Tension en V	230

DGC 7845 HCX Pro

Four à vapeur combiné compact sans poignée avec raccords eau et eaux usées
cuisson vapeur, au four et rôtissage avec thermosonde sans fil + HydroClean.




Code EAN: 4002516843214 / Numéro de matériel: 12650250 /
Ancien Numéro de matériel: 23784598EU3


Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Longueur du tuyau d'alimentation en eau en m	2,0
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	3,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson avec PerfectClean HBBR 71	1
Rail coulissant FlexiClips avec PerfectClean HFC 71 (paire)	1
Thermosonde sans fil	1
Grilles de support amovibles (paire)	1
Plat de cuisson vapeur en inox perforé	2
Plat de cuisson vapeur en inox non perforé	1
Nettoyant HydroClean	1
Détartrant en tablettes	2

DGC 7845 HCX Pro


Four à vapeur combiné compact sans poignée avec raccords eau et eaux usées
cuisson vapeur, au four et rôtissage avec thermosonde sans fil + HydroClean.




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x10, EVS7010, installation drawings




built-in DG, DGM, DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x45 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings