

## Guard M1 Flex

Aspirateur-traîneau avec sac

forte puissance d'aspiration | accessoire intégré | avec suceur plat flexible



- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans\*
- Tube télescopique EasySlide réglable en hauteur
- Idéal pour les endroits difficiles d'accès : le suceur plat flexible
- Touche Mode : puissance d'aspiration facilement adaptée à vos besoins
- Compartiment pratique avec accessoires en 3 parties pour plus de confort
- Design élégant et icônes LED lumineuses
- Rayon d'action supp., moins de changements de prises : 11 m de rayon d'action

\* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus : [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

Code EAN: 4002516833796 / Numéro de matériel: 12654150 / Ancien Numéro de matériel: 41VWF641CE

<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Bleu nordique
<b>Modèle</b>	
Aspirateur chariot avec sac à poussière	•
Marque de produit	Guard M1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SVWF6
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Touche MODE
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique de taille moyenne, HES
Système Parking pour une pause	•
Système Parking pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
<b>Mobilité</b>	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Direction 3 points	•
Rayon d'action en m	11
Longueur du câble en m	7,5
<b>Système de filtre</b>	
Type de sac d'aspirateur	HyClean Pure CO
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean
Filtre de protection moteur	•
<b>Sécurité</b>	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance en W	890
Volume en dB	77,0
Largeur en mm	496
Hauteur en mm	227
Poids en kg	6,7
<b>Accessoires fournis</b>	
Trois accessoires	intégré
Embout à coussins	•
Suceur plat	•
Suceur plat ultra long et flexible	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse	•