

## G 5455 SCVi XXL Active Plus

Lave-vaisselle totalement intégrable XXL

Pour des résultats de séchage optimaux grâce au séchage AutoOpen.



- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Un miracle d'organisation – le tiroir 3D Multiflex offre encore plus de place
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Économisez jusqu'à 50% d'électricité grâce au raccordement à l'eau chaude Miele
- Aménagement flexible des paniers au quotidien – paniers Comfort



Code EAN: 4002516838401 / Numéro de matériel: 12660150 /  
Ancien Numéro de matériel: 21545562MER

<b>Modèle</b>	
Lave-vaisselle totalement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Lave-vaisselle XXL	•
<b>Design</b>	
Couleur du bandeau	Inox
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage à 7 segments à 3 positions
Couleur de l'écran	Blanc
<b>Confort</b>	
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran, sonore
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	B
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,64
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	64
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,40
Durée du programme ECO en minutes	199
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	44
EcoPower Technology	•
Hygiène contrôlée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
<b>Qualité du résultat</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
SensorDry	•
Séchage par condensation actif	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
Fragile	•
<b>Options de lavage</b>	
Programme Express	•
Propreté +	•

## G 5455 SCVi XXL Active Plus

Lave-vaisselle totalement intégrable XXL

Pour des résultats de séchage optimaux grâce au séchage AutoOpen.



Code EAN: 4002516838401 / Numéro de matériel: 12660150 /

Ancien Numéro de matériel: 21545562MER

Séchage +

•

### Aménagement des paniers

Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour tasses FlexCare	1
Agencement des paniers	Comfort
Nombre de couverts	14

### Sécurité

Système Waterproof

•

### Caractéristiques techniques

Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	910
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	120,5
Poids net en kg	45,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	7,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	14,0

### Accessoires fournis

1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)	•
Bon d'achat pour 1 paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou 3 paquets (de 60 pièces) à un prix spécial	•

G 5455 SCVi XXL Active Plus

Lave-vaisselle totalement intégrable XXL

Pour des résultats de séchage optimaux grâce au séchage AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm  
(installation drawing)