

G 5462 SCVi Selection

Lave-vaisselle totalement intégrable

Pour des résultats de séchage optimaux grâce au séchage AutoOpen.



- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Design novateur et confort maximal – Tiroir MultiFlex 3D
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès 6.0 l en programme Automatic
- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie – Raccordement à l'eau chaude
- Flexibilité maximale grâce au panier à couverts supplémentaire



Code EAN: 4002516838418 / Numéro de matériel: 12660160 / Ancien Numéro de matériel: 21546262MER

Modèle	
Lave-vaisselle totalement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Couleur du bandeau	Inox
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage à 7 segments à 3 positions
Couleur de l'écran	Blanc
Confort	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran, sonore
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	B
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,64
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	64
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,40
Durée du programme ECO en minutes	199
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	44
EcoPower Technology	•
Hygiène contrôlée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
Séchage par condensation actif	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
Fragile	•
Options de lavage	
Programme Express	•
Propreté +	•
Séchage +	•

G 5462 SCVi Selection

Lave-vaisselle totalement intégrable

Pour des résultats de séchage optimaux grâce au séchage AutoOpen.



Code EAN: 4002516838418 / Numéro de matériel: 12660160 /

Ancien Numéro de matériel: 21546262MER

Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Panier à coutellerie supplémentaire	•
Support pour tasses FlexCare	1
Agencement des paniers	Comfort
Nombre de couverts	14
Sécurité	
Système Waterproof	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	44,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	8,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	16,0
Accessoires fournis	
1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)	•
Bon d'achat pour 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou 9 paquets à un prix spécial	•

G 5462 SCVi Selection

Lave-vaisselle totalement intégrable

Pour des résultats de séchage optimaux grâce au séchage AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)