

G 5468 SCVi XXL Excellence

Lave-vaisselle totalement intégrable

Pour des résultats de séchage optimaux grâce au séchage AutoOpen.



- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Design novateur et confort maximal – Tiroir MultiFlex 3D
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès 6.0 l en programme Automatic
- Flexibilité et stabilité : aménagement de paniers ExtraComfort
- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie – Raccordement à l'eau chaude



Code EAN: 4002516838449 / Numéro de matériel: 12660200 / Ancien Numéro de matériel: 21546862MER

Modèle	
Lave-vaisselle totalement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Lave-vaisselle XXL	•
Design	
Couleur du bandeau	Inox
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage à 7 segments à 3 positions
Couleur de l'écran	Blanc
Confort	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran, sonore
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	B
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,64
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	64
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,40
Durée du programme ECO en minutes	199
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	44
EcoPower Technology	•
Hygiène contrôlée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
Séchage par condensation actif	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
Fragile	•
Options de lavage	
Programme Express	•
Propreté +	•

G 5468 SCVi XXL Excellence

Lave-vaisselle totalement intégrable

Pour des résultats de séchage optimaux grâce au séchage AutoOpen.



Code EAN: 4002516838449 / Numéro de matériel: 12660200 /

Ancien Numéro de matériel: 21546862MER

Séchage +

•

Aménagement des paniers

Rangement des couverts Tiroir 3D MultiFlex

Support pour verres FlexCare 2

Support pour tasses FlexCare 1

Agencement des paniers ExtraComfort

Nombre de couverts 14

MultiClip

•

Sécurité

Système Waterproof

•

Caractéristiques techniques

Largeur minimale de la niche en mm 600

Largeur maximale de la niche en mm 600

Hauteur minimale de la niche en mm 845

Hauteur maximale de la niche en mm 910

Profondeur de la niche en mm 550

Largeur de l'appareil en mm 598

Hauteur de l'appareil en mm 845

Profondeur de l'appareil en mm 550

Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm 120,5

Poids net en kg 45,0

Puissance totale de raccordement en kW 2,00

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Norme de fréquence électrique 50

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm 1,50

Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm 1,50

Longueur du câble de branchement électrique en m 1,70

Poids minimal du panneau d'habillage en kg 4,0

Poids maximal du panneau d'habillage en kg 11,0

[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.] 7,0

[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.] 14,0

Accessoires fournis

1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)

•

Bon d'achat pour 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou 9 paquets à un prix spécial

•

G 5468 SCVi XXL Excellence

Lave-vaisselle totalement intégrable

Pour des résultats de séchage optimaux grâce au séchage AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)