

DU 1150

Dispositif de séchage, électrique

Pour appareils de largeur 1150 mm, séchage optimal int./ext. de la vaisselle.



- Avec habillage, arrivée d'air via l'installation au plafond
- Avec 2 filtres HEPA H14
- Sécurité optimale – filtre HEPA devant la cuve de rinçage
- Débit d'air 250 m³/heure
- Durée de vie du filtre HEPA : 1000 heures

Code EAN: 4002516854555 / Numéro de matériel: 12678650 /

Ancien Numéro de matériel: 69250008D

Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

•

Accessoires

PLW 8617

•

Propriétés du produit

Matériau

Inox

Couleur

Inox

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm

855

Cote extérieure, largeur nette en mm

850

Cote extérieure, profondeur nette en mm

1190

Cote extérieure, hauteur brute en mm

1010

Cote extérieure, largeur brute en mm

850

Cote extérieure, profondeur brute en mm

1200

Poids net en kg

120,00

Poids brut en kg

137,00