

DU 900

Dispositif de séchage, électrique

Pour appareils de largeur 900 mm, séchage optimal int./ext. de la vaisselle.



- Avec habillage, arrivée d'air via l'installation au plafond
- Avec 2 filtres HEPA H14
- Sécurité optimale – filtre HEPA devant la cuve de rinçage
- Débit d'air 250 m³/heure
- Durée de vie du filtre HEPA : 1000 heures

Code EAN: 4002516854722 / Numéro de matériel: 12678660 /

Ancien Numéro de matériel: 69250009D

Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

•

Accessoires

PLW 8615

•

PLW 8616

•

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm

845

Cote extérieure, largeur nette en mm

845

Cote extérieure, profondeur nette en mm

1045

Cote extérieure, hauteur brute en mm

1000

Cote extérieure, largeur brute en mm

845

Cote extérieure, profondeur brute en mm

1200

Poids net en kg

115,00

Poids brut en kg

132,00