


RP 1150

Socle, roulant

Pour app. de larg. 1150 mm, avec tôle de fond sans perf. pour vidange au sol.



- Convient pour appareils à 1 porte de largeur 1150 mm
- Roulettes pour tirer la machine pour interventions de maintenance
- Uniquement pour appareils avec pompe de vidange
- Accès aisé pour l'entretien

Code EAN: 4002516854890 / Numéro de matériel: 12680180 /

Ancien Numéro de matériel: 69253011D

Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

Accessoires

PLW 8617

Catégorie de produit

Base/socle

Propriétés du produit

Matériau

Inox

Couleur

Inox

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm

100

Cote extérieure, largeur nette en mm

990

Cote extérieure, profondeur nette en mm

1150

Cote extérieure, hauteur brute en mm

160

Cote extérieure, largeur brute en mm

1035

Cote extérieure, profondeur brute en mm

1185

Poids net en kg

33,70

Poids brut en kg

36,00