


RP 900

Socle, roulant

Pour app. de larg. 900 mm, avec tôle de fond sans perf. pour vidange au sol.



- Convient pour appareils à 1 porte de largeur 900 mm
- Roulettes pour tirer la machine pour interventions de maintenance
- Uniquement pour appareils avec pompe de vidange
- Accès aisé pour l'entretien

Code EAN: 4002516855170 / Numéro de matériel: 12680650 /

Ancien Numéro de matériel: 69253012D

Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

•

Accessoires

PLW 8615

•

Catégorie de produit

Base/socle

•

Propriétés du produit

Matériau

Inox

Couleur

Inox

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm

100

Cote extérieure, largeur nette en mm

900

Cote extérieure, profondeur nette en mm

990

Cote extérieure, hauteur brute en mm

155

Cote extérieure, largeur brute en mm

940

Cote extérieure, profondeur brute en mm

1200

Poids net en kg

30,80

Poids brut en kg

33,10