


WQ 1200 WPS Nova Edition
Lave-linge à chargement frontal W2
A -20%* | 9 kg | 1.400 tr/min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans
- Lavage d'une délicatesse inégalée jusqu'à présent avec tambour InfinityCare
- Avec TwinDos®, 40%* de lessive économisés grâce au dosage automatique*
- Le programme automatique SmartMatic® adapte automatiquement les consommations
- Le grand écran couleur M Touch Pro est l'atout confort de la commande

* Par rapport à un dosage manuel et à l'appui de résultats de test internes.




Code EAN: 4002516858874 / Numéro de matériel: 12695010 /
Ancien Numéro de matériel: 11Q12002EU3

Langues d'affichage disponibles	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?], [?][?][?]
Modèle	
Superposable en colonne	•
Installation côte-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Charnière de porte	droite
Modèle	
Marque de produit	W2 Nova Edition
Lave-linge à chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Design de porte et bandeau	BlackEffect
Type de bandeau de commande	oblique
Type de commande	Commande sensitive
Écran	M Touch Pro
AmbientLight	•
MotionReact	•
Performance de nettoyage	
Technologie de lavage innovante PowerWash	•
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Détection automatique de la cartouche TwinDos	•
Dosage par portion CapDosing	•
Option taches	•
AddProgrammes	•
Hygiène irréprochable	•
Soin du linge	
Tambour Hydrogliss InfinityCare	•
Charge en kg	9,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•

WQ 1200 WPS Nova Edition

Lave-linge à chargement frontal W2

A -20%* | 9 kg | 1.400 tr/min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic




Code EAN: 4002516858874 / Numéro de matériel: 12695010 /
Ancien Numéro de matériel: 11Q12002EU3

Affichage de l'heure	•
Affichage de déroulement de programme	•
Texte d'informations	•
Programmes favoris	•
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A	20%
Consommation d'énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage	40
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	50
Classe d'efficacité d'essorage (A–G)	B
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pendant l'essorage) (A–D)	A
Émissions de bruit acoustique dans l'air pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	69
Durée du programme "ECO 40–60" à la capacité nominale	229
Consommation en mode arrêt en W	0,50
Consommation en mode veille en W	0,50
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,00
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	15
Durée avant passage automatique en mode veille en min	15
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	15
Détection automatique de charge FlexLoad	•
Raccordement à l'eau chaude	•
EcoFeedback	•
Lavage à basse température "froid" et "20 °C"	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Moteur ProfiEco	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
Coton	•
Synthétique	•
Délicat	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Textiles outdoor	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•

WQ 1200 WPS Nova Edition

Lave-linge à chargement frontal W2

A -20%* | 9 kg | 1.400 tr/min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic



Code EAN: 4002516858874 / Numéro de matériel: 12695010 /


Ancien Numéro de matériel: 11Q12002EU3

Chaussures de sport	•
Nettoyage de la machine	•
Rinçage seul	•
ECO 40-60	•
PowerFresh	•
Duvets/couvertures	•
Voilages/rideaux	•
Vêtements neufs	•
SmartMatic®	•
Défroissage uniquement	•
Nettoyer le tambour	•
Options de lavage	
SingleWash	•
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Extra silencieux	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
Hygiène plus	•
Économie d'énergie	•
Sécurité	
Système anti-fuites	Waterproof-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	698
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1165
Profondeur de l'appareil sans porte (pour installation sous plan) en mm	678
Poids en kg	97
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du tuyau d'alimentation en eau en m	1,60
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	1,50
Accessoires fournis	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour 5 cartouches Miele UltraPhase	•


WQ 1200 WPS Nova Edition

Lave-linge à chargement frontal W2


A -20%* | 9 kg | 1.400 tr/min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic




W2 drawing, faccia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, faccia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, faccia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, faccia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm