


TQ 1000 WP Nova Edition  
Sèche-linge à pompe à chaleur T2  
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans
- QuickPowerDry sèche votre linge en seulement 49 minutes\*
- WoolDry sèche délicatement vos textiles en laine dans l'appareil
- SteamCare réduit jusqu'à 50% le temps de repassage, rafraîchit vos vêtements
- Le grand écran couleur M Touch Pro est l'atout confort de la commande

\* La durée de cycle peut varier en fonction de la charge.  
Temps mesuré pour 4 kg de textiles synthétiques avec 30% d'humidité résiduelle.



Code EAN: 4002516860020 / Numéro de matériel: 12695040 /  
Ancien Numéro de matériel: 12Q10001EU3

<b>Modèle</b>	
Superposable en colonne	•
Installation côte-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Charnière de porte	Gauche
<b>Modèle</b>	
Sèche-linge à pompe à chaleur	•
<b>Design</b>	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Design de porte et bandeau	BlackEffect
Type de bandeau de commande	oblique
Type de commande	Commande sensitive
Écran	M Touch Pro
AmbientLight	•
MotionReact	•
<b>Résultat de séchage</b>	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos <sup>2</sup>	•
PowerDry	•
Rotation du tambour en alternance	•
HygieneDry	•
<b>Soin du linge</b>	
SilenceDrum	•
Charge en kg	9,0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de déroulement de programme	Oui
Texte d'informations	•
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Pack acoustique pour un plus grand silence	•
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation intégré de l'eau de condensation	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Plus économique que la valeur seuil (24) de la classe d'efficacité énergétique A+++	10%
Consommation annuelle d'électricité en kWh	170
Durée en minutes du programme standard	231
Niveau sonore en db(A)re1 pW pour le programme coton à pleine charge	62
Classe d'efficacité de condensation	A

TQ 1000 WP Nova Edition  
Sèche-linge à pompe à chaleur T2  
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




Code EAN: 4002516860020 / Numéro de matériel: 12695040 /  
Ancien Numéro de matériel: 12Q10001EU3

Consommation énergétique en kWh à pleine charge,  
programme standard coton avec séchage normal 1,44

EcoFeedback	•
Technologie EcoDry	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur ProfiEco	•
EcoSpeed	•
<b>Programmes de séchage</b>	
Automatic	•
Coton	•
ECO	•
Synthétique	•
Délicat	•
Finish Soie	•
Finish laine	•
Laine	•
Programme Express	•
Jeans	•
Textiles outdoor	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Air froid	•
Air chaud	•
Programme panier	•
Défroissage	•
Draps	•
Chemises/chemisiers	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
PowerFresh	•
Duvets/couvertures	•
<b>Options de séchage</b>	
Rotation infroissable	•
Extra doux	•
Signal sonore	•
DryCare 40	•
Favoris	•
AddProgrammes	•
Économie d'énergie	•
Défroissage	•
<b>Qualité</b>	
Côtes souples	•
<b>Sécurité</b>	
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Affichage "Vider réservoir"	•
Affichage "Nettoyer filtres"	•
Interface optique	•


TQ 1000 WP Nova Edition  
Sèche-linge à pompe à chaleur T2  
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




Code EAN: 4002516860020 / Numéro de matériel: 12695040 /  
Ancien Numéro de matériel: 12Q10001EU3

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1110
Poids en kg	55
Puissance totale de raccordement en kW	1,45
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,0
Fermeture hermétique	•
Type de fluide frigorigène	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel d'effet de serre du fluide frigorigène en CO <sub>2</sub> e	3
Potentiel d'effet de serre du fluide frigorigène en CO <sub>2</sub> e	0,44
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Flacon de parfum	•
Bon pour un second flacon de parfum	•


TQ 1000 WP Nova Edition  
Sèche-linge à pompe à chaleur T2  
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




T2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm