

WWB360 WCS PWash&8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A -20%\* | 8 kg | 1.400 tr/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans#\*
- Économiser encore plus d'énergie avec A -20%\*\*
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes\*\*\*
- Commande intégrale de votre lave-linge via l'App avec Miele@home\*\*\*\*
- Gamme exclusive CapDosing – pour un large éventail de textiles et de taches\*\*\*\*\*

\* Pendant la phase de conception de la série de lave-linge W1, Miele a testé les modèles et composants principaux avec 5.000 cycles de lavage (= 5 cycles de lavage par semaine, 50 semaines par an) dans divers programmes. En savoir plus : [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20% plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A.

\*\*\* Valable pour tous les lave-linge Miele respectant les paramètres techniques de processus et de machine présentés dans le récapitulatif du rapport d'essai WL 1110/18.

\*\*\*\* Miele@Home est une offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.

\*\*\*\*\* Brevet EP 2 365 120



Code EAN: 4002516869771 / Numéro de matériel: 12737010 /

Ancien Numéro de matériel: 11WB3601B

| Modèle                                                                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Superposable en colonne                                                                 | •                                |
| Installation côte-à-côte (Side-by-Side)                                                 | •                                |
| À glisser sous plan                                                                     | •                                |
| Charnière de porte                                                                      | droite                           |
| Modèle                                                                                  |                                  |
| Marque de produit                                                                       | W1 White Edition                 |
| Lave-linge à chargement frontal                                                         | •                                |
| Essorage                                                                                |                                  |
| Vitesse d'essorage maximale                                                             | 1400                             |
| Arrêt cuve pleine                                                                       | •                                |
| Fonction "sans essorage"                                                                | •                                |
| Design                                                                                  |                                  |
| Couleur de l'appareil                                                                   | Blanc lotus                      |
| Couleur du bandeau                                                                      | Blanc lotus                      |
| Design de porte                                                                         | Noir obsidien avec bague blanche |
| Couleur du sélecteur rotatif                                                            | Blanc lotus                      |
| Type de bandeau de commande                                                             | incliné à 5°                     |
| Type de commande                                                                        | Sélecteur rotatif                |
| Écran                                                                                   | DirectSensor blanc, 7 segments   |
| Performance de nettoyage                                                                |                                  |
| Technologie de lavage innovante PowerWash                                               | •                                |
| Dosage par portion CapDosing                                                            | •                                |
| Soin du linge                                                                           |                                  |
| Tambour Hydrogliss                                                                      | •                                |
| Charge en kg                                                                            | 8,0                              |
| Confort d'utilisation                                                                   |                                  |
| Mise en réseau avec Miele@home                                                          | •                                |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance                                                  | •                                |
| Affichage du temps restant                                                              | •                                |
| Bac à produits AutoClean                                                                | •                                |
| AddLoad                                                                                 | •                                |
| Efficacité et durabilité                                                                |                                  |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G)                                                   | A                                |
| Plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A        | 20%                              |
| Consommation d'énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage | 38                               |
| Consommation d'eau pondérée par cycle en l                                              | 48                               |
| Classe d'efficacité d'essorage (A–G)                                                    | B                                |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pendant l'essorage) (A–D)            | A                                |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW            | 72                               |
| Durée du programme "ECO 40–60" à la capacité nominale                                   | 219                              |
| Consommation en mode arrêt en W                                                         | 0,30                             |

WWB360 WCS PWash&8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A -20%\* | 8 kg | 1.400 tr/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



Code EAN: 4002516869771 / Numéro de matériel: 12737010 /


Ancien Numéro de matériel: 11WB3601B

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 0,60                |
| Lavage à basse température "froid" et "20 °C"                            | •                   |
| Contrôle de capacité automatique                                         | •                   |
| Débitmètre                                                               | •                   |
| Contrôle d'excès de mousse                                               | •                   |
| Moteur ProfiEco                                                          | •                   |
| <b>Programmes de lavage</b>                                              |                     |
| QuickPowerWash                                                           | •                   |
| Coton                                                                    | •                   |
| Synthétique                                                              | •                   |
| Délicat                                                                  | •                   |
| Chemises                                                                 | •                   |
| Laine (lavage à la main)                                                 | •                   |
| Programme Express 20                                                     | •                   |
| Textiles foncés/Jeans                                                    | •                   |
| Imperméabilisation                                                       | •                   |
| Vidange/essorage                                                         | •                   |
| ECO 40-60                                                                | •                   |
| <b>Options de lavage</b>                                                 |                     |
| Court                                                                    | •                   |
| Prélavage                                                                | •                   |
| Hydro plus                                                               | •                   |
| Rinçage supplémentaire                                                   | •                   |
| Défroissage à la vapeur                                                  | •                   |
| Signal sonore                                                            | •                   |
| <b>Sécurité</b>                                                          |                     |
| Système anti-fuites                                                      | Watercontrol-System |
| Sécurité enfants                                                         | •                   |
| Code PIN                                                                 | •                   |
| Interface optique                                                        | •                   |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                                       |                     |
| Dimensions en mm (Largeur)                                               | 596                 |
| Dimensions en mm (hauteur)                                               | 850                 |
| Dimensions en mm (profondeur)                                            | 643                 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm                             | 1077                |
| Poids en kg                                                              | 80                  |
| Puissance totale de raccordement en kW                                   | 2,10-2,40           |
| Tension en V                                                             | 220-240             |
| Protection par fusible en A                                              | 10                  |
| Fréquence en Hz                                                          | 50                  |
| Longueur du câble de branchement électrique en m                         | 2                   |


WWB360 WCS PWash&8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :


A -20%\* | 8 kg | 1.400 tr/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm