

WSC383 WCS PWash&Steam&8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A-20%* | 8 kg | 1.600 tr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



Code EAN: 4002516873938 / Numéro de matériel: 12737110 / Ancien Numéro de matériel: 11SC3831B

Modèle	
Installation côte-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Charnière de porte	droite
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1600
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Écran	DirectSensor blanc, 7 segments
Soin du linge	
Charge en kg	8,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A	20%
Consommation d'énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage	38
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Classe d'efficacité d'essorage (A-G)	A
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pendant l'essorage) (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique dans l'air pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	73
Durée du programme "ECO 40-60" à la capacité nominale	219
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,60
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
Coton	•
Synthétique	•
Délicat	•
Chemises	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/J Jeans	•
Rafraîchir (Vapeur)	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
Sécurité	
Système anti-fuites	Watercontrol-System
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850

- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans#*
- Économiser encore plus d'énergie avec A -20%**
- SteamCare réduit jusqu'à 50% le temps de repassage, rafraîchit vos vêtements
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes***
- Commande intégrale de votre lave-linge via l'App avec Miele@home****

* Pendant la phase de conception de la série de lave-linge W1, Miele a testé les modèles et composants principaux avec 5.000 cycles de lavage (= 5 cycles de lavage par semaine, 50 semaines par an) dans divers programmes. En savoir plus : miele.com/20years

** 20% plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A.

*** Valable pour tous les lave-linge Miele respectant les paramètres techniques de processus et de machine présentés dans le récapitulatif du rapport d'essai WL 1110/18.

**** Miele@Home est une offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.



WSC383 WCS PWash&Steam&8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A-20%* | 8 kg | 1.600 tr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



Code EAN: 4002516873938 / Numéro de matériel: 12737110 /

Ancien Numéro de matériel: 11SC3831B

Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	80
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2

WSC383 WCS PWash&Steam&8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A-20%* | 8 kg | 1.600 tr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm