

WEG895 WPS PWash&TDos&Steam

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A -20%\* | 9 kg | 1.400 tr/min | SteamCare | Dosage automatique | QuickPowerWash



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans#\*
- Économiser encore plus d'énergie avec A -20%\*\*
- SteamCare réduit jusqu'à 50% le temps de repassage, rafraîchit vos vêtements
- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®\*\*\*
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes\*\*\*\*

\* Pendant la phase de conception de la série de lave-linge W1, Miele a testé les modèles et composants principaux avec 5.000 cycles de lavage (= 5 cycles de lavage par semaine, 50 semaines par an) dans divers programmes. En savoir plus : [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20% plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A.

\*\*\* À utiliser exclusivement avec la lessive Miele UltraPhase.

\*\*\*\* Valable pour tous les lave-linge Miele respectant les paramètres techniques de processus et de machine présentés dans le récapitulatif du rapport d'essai WL 1110/18.



Code EAN: 4002516870012 / Numéro de matériel: 12737210 / Ancien Numéro de matériel: 11EG8953B

<b>Modèle</b>	
Superposable en colonne	•
Installation côte-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Charnière de porte	droite
<b>Modèle</b>	
Marque de produit	W1 Chrome Edition
Lave-linge à chargement frontal	•
<b>Essorage</b>	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•
<b>Design</b>	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Chrome
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de bandeau de commande	oblique
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	DirectSensor blanc, 7 segments
<b>Performance de nettoyage</b>	
Technologie de lavage innovante PowerWash	•
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage par portion CapDosing	•
<b>Soin du linge</b>	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg	9,0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A	20%
Consommation d'énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage	40
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	50
Classe d'efficacité d'essorage (A-G)	B
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pendant l'essorage) (A-D)	A
Émissions de bruit acoustique dans l'air pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	72
Durée du programme "ECO 40-60" à la capacité nominale	229
Consommation en mode arrêt en W	0,40

WEG895 WPS PWash&TDos&Steam

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A -20%\* | 9 kg | 1.400 tr/min | SteamCare | Dosage automatique | QuickPowerWash



Code EAN: 4002516870012 / Numéro de matériel: 12737210 /

Ancien Numéro de matériel: 11EG8953B

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,80
Lavage à basse température "froid" et "20 °C"	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Moteur ProfiEco	•
<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
Coton	•
Coton avec prélavage	•
Synthétique	•
Délicat	•
Chemises	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Rafraîchir (Vapeur)	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
<b>Options de lavage</b>	
Court	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
<b>Sécurité</b>	
Système anti-fuites	Waterproof-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (Largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	636
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1054
Profondeur de l'appareil sans porte (pour installation sous plan) en mm	600
Poids en kg	80
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du tuyau d'alimentation en eau en m	1,60
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2
<b>Accessoires fournis</b>	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour 5 cartouches Miele UltraPhase	•

WEG895 WPS PWash&TDos&Steam

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A -20%\* | 9 kg 1.400 tr/min | SteamCare | Dosage automatique | QuickPowerWash




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm