

PDR 508 ROP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, ProfiLine, chauffage électrique avec des durées de programmes particulièrement courtes. Performance 8.0 kg en 42 min.



- Volume du tambour 130.00 l, charge 8.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele unique
- Bandeau sans langue avec sélecteur rotatif – M Select
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

Code EAN: 4002516870203 / Numéro de matériel: 12752390 /
Ancien Numéro de matériel: 52508362B

Modèle et version

Modèle	Chargement frontal, colonne possible
Ligne	Performance
Façade	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	8,0
Volume du tambour en l	130,00
Système de séchage	Mode évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui

Utilisation

Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient pour la construction d'appartements et de logements	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•

Performances

Puissance d'évaporation maximale en l/h	6 l
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,50
Consommation énergétique spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48% en kWh/kg	0,50
Consommation énergétique spécifique Textiles mélangés/Séchage normal humidité résiduelle 40% en kWh/kg	0,42
Durée de programme en min.	42
Durée de programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48% en min.	42
Durée de programme Textiles mélangés/Séchage normal humidité résiduelle 40% en min.	37

Commande

Type de commande	M Select
Possibilité de programmation	Programmable

PDR 508 ROP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, ProfiLine, chauffage électrique avec des durées de programmes particulièrement courtes. Performance 8.0 kg en 42 min.



Code EAN: 4002516870203 / Numéro de matériel: 12752390 /

Ancien Numéro de matériel: 52508362B

Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Langue modifiable à tout moment	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N~ 400V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	6,14
Raccordement total en kW	6,40
Protection par fusible en A	10
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	230V~ 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	2,99
Raccordement total en kW	3,24
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 2	
Raccordement électrique	3~ 230V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	6,14
Raccordement total en kW	6,40
Protection par fusible en A	16
Dimensions et poids du sèche-linge	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	850
Cote extérieure, largeur nette en mm	596
Cote extérieure, profondeur nette en mm	717
Cote extérieure, hauteur brute en mm	940
Cote extérieure, largeur brute en mm	660
Cote extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	49,0
Poids brut en kg	54
Charge au sol maximale en N	920
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	0,76
Équipement	
Rotation du tambour en alternance	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

PDR 508 ROP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, ProfiLine, chauffage électrique avec des durées de programmes particulièrement courtes. Performance 8.0 kg en 42 min.



Code EAN: 4002516870203 / Numéro de matériel: 12752390 /
Ancien Numéro de matériel: 52508362B

Efficacité et durabilité

Principe de fonctionnement	Évacuation
Taux de recyclage en %	95

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Wi-Fi	•
Module réseau local (option)	•
WiFiConn@ct	•

Normes, contrôles, indicateurs

CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•