

ProCare Dent 30 C - 1 l [Typ 2]

Agent neutralisant, acide, 1 l

pour le traitement en machine des instruments dentaires et de transfert.



- Convient particulièrement aux instruments rotatifs.
- Adapté aux processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Bonne compatibilité avec les matériaux, sans phosphates
- Neutralise les résidus d'alcalis
- À base d'acide citrique
- Combinable avec des cannes d'aspiration Miele grâce à un large goulot

Code EAN: 4029577158071 / Numéro de matériel: 12796280 /

Ancien Numéro de matériel: 66915103V1

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve	•
Laveurs-désinfecteurs, dentaires	•
Utilisations possibles	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	1 ml/l (0,1 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Dosage automatique	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Princip. domaines util.	
Cabinet dentaire	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Agent neutralisant acide
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Acide citrique, Conservateur
Température de stockage minimale en °C	-3
Température de stockage maximale en °C	30
Valeur de pH à 20 °C	1,0
Convient pour l'aluminium anodisé	•
Approprié pour des matériaux sensibles	•
Convient pour les instruments standard et les instruments rotatifs	•
Sans composés phosphorés	•
Sans tensioactifs	•
Sans microplastique	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Excellente capacité de rinçage	•
Prévention des dépôts de calcaire dans la chambre de lavage	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
La résistance à l'acidité de la charge et des conduites d'évacuation doit être garantie	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	242
Cote extérieure, largeur nette en mm	107
Cote extérieure, profondeur nette en mm	58
Cote extérieure, hauteur brute en mm	245
Cote extérieure, largeur brute en mm	60
Cote extérieure, profondeur brute en mm	105
Poids brut en kg	1,24
Capacité en ml	1000
Conformités, contrôles et indicateurs	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•