

DAH 4980 Sienna

Hotte murale

Avec niveaux sonores très faibles et panneau en verre beige perle élégant



- EcoMotor – seulement 50 dB\*, hotte Miele à hauteur de tête la plus silencieuse
- Mise en réseau avec Con@ctivity et Miele@home
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux
- Dégagement pour la tête – avec panneau frontal de 898 mm de large
- En harmonie – Panneau en verre et corps de la hotte de la même couleur

\* pour évacuation d'air, niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3



Code EAN: 4002516891055 / Numéro de matériel: 12801350 /  
Ancien Numéro de matériel: 28H4980EBNF

<b>Modèle</b>	
Hotte aspirante murale	•
Couleur de l'appareil	Pearlbeige
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option	Filtre à charbon DKF 29
<b>Design</b>	
Panneaux d'aspiration périphérique	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
SmartControl White	•
Interrupteur MARCHE/ARRÊT	•
Niveaux booster	2
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Pack Silence	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	28,2
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	D
<b>Confort d'entretien</b>	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Système de filtre</b>	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	2
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x watts	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	260 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
<b>Mode évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	215
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	315
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	415
Puissance de ventilation niveau booster 1 (m <sup>3</sup> /h)	660

DAH 4980 Sienna

Hotte murale

Avec niveaux sonores très faibles et panneau en verre beige perle élégant



Code EAN: 4002516891055 / Numéro de matériel: 12801350 /

Ancien Numéro de matériel: 28H4980EBNF

Puissance de ventilation niveau booster 2 (m <sup>3</sup> /h)	875
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	38,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	50,0
Puissance acoustique niveau booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	61,0
Puissance acoustique niveau booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	24,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	31,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	36,0
Pression acoustique niveau booster 1 (dB(A) re20 μPa) selon EN 60704-2-13	47,0
Pression acoustique niveau booster 2 (dB(A) re20 μPa) selon EN 60704-2-13	54,0
<b>Recyclage</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	175
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	275
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	430
Puissance de ventilation niveau booster 1 (m <sup>3</sup> /h) selon la norme EN 61591	625
Puissance de ventilation niveau booster 2 (m <sup>3</sup> /h) selon la norme EN 61591	720
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	46,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique niveau booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	73,0
Puissance acoustique niveau booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	76,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	32,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	39,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	50,0
Pression acoustique niveau booster 1 (dB(A) re20 μPa) selon EN 60704-2-13	59,0
Pression acoustique niveau booster 2 (dB(A) re20 μPa) selon EN 60704-2-13	62,0
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Verre trempé (ESG)	•

DAH 4980 Sienna

Hotte murale

Avec niveaux sonores très faibles et panneau en verre beige perle élégant



Code EAN: 4002516891055 / Numéro de matériel: 12801350 /



Ancien Numéro de matériel: 28H4980EBNF

<b>Caractéristiques techniques</b>	
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe en mm	830–1210
Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm	420
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	830
Largeur du corps de cheminée en mm	898
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	1210
Hauteur du corps de cheminée en mm	420
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	420
Profondeur du corps de cheminée en mm	381
Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	420
Poids net en kg	18,0
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,3
Prise de terre	•
Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique	450
Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Puissance totale de raccordement en kW	0,22
Fréquence en Hz	50
<b>Instructions de montage</b>	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
<b>Accessoires fournis</b>	
Clapet anti-retour	•

DAH 4980 Sienna

Hotte murale

Avec niveaux sonores très faibles et panneau en verre beige perle élégant



DAH4970, DAH4980 Installation drawings