


H 7464 BP

Four

dans un design facile à combiner avec thermosonde et éclairage LED.



- Grand écran texte avec commande par capteur – DirectSensor
- Nettoyage facile – pyrolyse et PyroFit
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Les aliments trop cuits appartiennent au passé – TasteControl
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home



Code EAN: 4002516919162 / Numéro de matériel: 12821570 /
Ancien Numéro de matériel: 22746405EU3

| Modèle et design | |
|---|--------------|
| VitroLine | • |
| Modèle et design | |
| Four encastrable | • |
| Avantages gustatifs | |
| TasteControl | • |
| Montée en température accélérée | • |
| Préchauffage | • |
| Thermosonde | avec fil |
| Maintien au chaud | • |
| Fonction Crisp | • |
| Modes de cuisson | |
| Chaleur tournante + | • |
| Chaleur sole-voûte | • |
| Fonction HydraCook | • |
| Fonction HydraCook avec Rôtissage automatique | • |
| Fonction HydraCook avec Chaleur tournante + | • |
| Fonction HydraCook avec Cuisson intensive | • |
| Fonction HydraCook avec Chaleur sole-voûte | • |
| Cuisson intensive | • |
| Rôtissage automatique | • |
| Turbogrill | • |
| Gril | • |
| Chaleur sole | • |
| Chaleur tournante Eco | • |
| Décongélation | • |
| Programmes automatiques | • |
| Programmes automatiques selon pays | • |
| Design | |
| Couleur | Pearlbeige |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Écran | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Jets de vapeur programmables | • |
| Affichage de l'heure | • |
| Synchronisation de l'heure | • |
| Affichage de la date | • |
| Fonction Minuterie | • |
| Programmation du début du temps de cuisson | • |
| Programmation de la fin du temps de cuisson | • |
| Programmation du temps de cuisson | • |
| Affichage de la température réelle | • |
| Affichage de la température de consigne | • |
| Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte | • |

H 7464 BP

Four

dans un design facile à combiner avec thermosonde et éclairage LED.



Code EAN: 4002516919162 / Numéro de matériel: 12821570 /

Ancien Numéro de matériel: 22746405EU3

| | |
|---|------------|
| Température préconisée | • |
| Programmes personnalisés | • |
| Réglages individuels | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | A+ |
| Consommation en mode arrêt (W) | 0,3 |
| Utilisation de la chaleur résiduelle automatique | • |
| Consommation en mode veille (W) | 0,8 |
| Temps avant le passage automatique en mode veille (min) | 20 |
| Temps avant le passage automatique en mode arrêt (min) | 20 |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 2,0 |
| Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 20 |
| Confort d'entretien | |
| Auto-nettoyage par pyrolyse | • |
| Résistance de gril rabattable | • |
| Porte CleanGlass | • |
| Alimentation eau/dif. vapeur | |
| Générateur de vapeur puissance en kW | 1,10 |
| Réservoir d'eau fraîche, volume en l | 0,3 |
| Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau | • |
| Sécurité | |
| Système de refroidissement avec porte froide | • |
| Arrêt de sécurité | • |
| Verrouillage de la mise en marche | • |
| Verrouillage de porte en mode Pyrolyse | • |
| Verrouillage touches | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Volume de l'enceinte de cuisson en l | 76 |
| Nombre de niveaux d'enfournement | 5 |
| Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 1 | 5 |
| Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 2 | 5 |
| Marquage des niveaux d'enfournement | • |
| Éclairage de l'enceinte de cuisson | 1 spot LED |
| Températures en °C | 30–300 |
| Températures min. en °C | 30 |
| Températures max. en °C | 300 |
| Largeur de niche min. en mm | 560 |
| Largeur de niche max. en mm | 568 |
| Hauteur de niche min. en mm | 590 |
| Hauteur de niche max. en mm | 595 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Largeur de l'appareil en mm | 595 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 596 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 568 |
| Poids en kg | 47,0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 3,60 |
| Tension en V | 220-240 |

H 7464 BP

Four

dans un design facile à combiner avec thermosonde et éclairage LED.



Code EAN: 4002516919162 / Numéro de matériel: 12821570 /

Ancien Numéro de matériel: 22746405EU3

| | |
|--|---------------------|
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 1,50 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Nombre de phases | 1 |
| Câble d'alimentation avec connecteur réseau | • |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |

Accessoires fournis

| | |
|--|---|
| Plaque de cuisson avec PerfectClean HBB 71 | 1 |
| Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Grille de cuisson PyroFit | 1 |
| Rail coulissant FlexiClip PyroFit (paire) | 1 |
| Thermosonde filaire | 1 |
| Grilles de support amovibles avec PyroFit (paire) | 1 |
| Détartrant en tablettes | 2 |

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, portugês, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
???, ??, ?
??, ????, ????

Four

