

H 7440 BM

Four compact avec micro-ondes

dans un design facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.



- Grand écran texte avec commande par capteur – DirectSensor
- Nettoyage facile – Enceinte avec PerfectClean et structure tramée
- Résultats uniformes et rapides – Quick & Gentle
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home
- D’une seule pression – micro-ondes rapide et fonction popcorn

Code EAN: 4002516936442 / Numéro de matériel: 12821580 /

Ancien Numéro de matériel: 22744006EU3

Modèle et design	
VitroLine	•
Confort d'utilisation	
3 en 1	Four, Micro-ondes, Four combiné micro-ondes
Modèle et design	
Four encastrable avec micro-ondes	•
Avantages gustatifs	
Quick & Gentle	•
Montée en température accélérée	•
Préchauffage	•
Maintien au chaud	•
Modes de cuisson	
Chaleur tournante +	•
Micro-ondes	•
Micro-ondes avec Chaleur tournante +	•
Micro-ondes avec Gril	•
Micro-ondes avec turbogrill	•
Micro-ondes avec Rôtissage automatique	•
Rôtissage automatique	•
Turbogrill	•
Gril	•
Chaleur tournante Eco	•
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Applications spéciales	•
Design	
Couleur	Pearlbeige
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Fonction Popcorn	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•

H 7440 BM

Four compact avec micro-ondes

dans un design facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.



Code EAN: 4002516936442 / Numéro de matériel: 12821580 /

Ancien Numéro de matériel: 22744006EU3

Suggestion puissance de micro-ondes	•
Quick micro-ondes	•
Programmes personnalisés	•
Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt (W)	0,3
Utilisation de la chaleur résiduelle automatique	•
Consommation en mode veille (W)	0,8
Temps avant le passage automatique en mode veille (min)	20
Temps avant le passage automatique en mode arrêt (min)	20
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée et revêtement PerfectClean	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec porte froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	43
Nombre de niveaux d'enfournement	3
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 1	3
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 2	3
Éclairage de l'enceinte de cuisson	1 spot LED
Températures en °C	30-250
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	250
Puissance micro-ondes à commande électronique	•
Niveaux de puissances du four à micro-ondes en W	
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de niche max. en mm	568
Hauteur de niche min. en mm	450
Hauteur de niche max. en mm	452
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	456
Profondeur de l'appareil en mm	562
Poids en kg	36,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,70
Tension en V	220-240
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,00
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16

H 7440 BM

Four compact avec micro-ondes

dans un design facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.



Code EAN: 4002516936442 / Numéro de matériel: 12821580 /

Ancien Numéro de matériel: 22744006EU3

Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec connecteur réseau	•
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Grille de cuisson avec PerfectClean	1
Plat en verre	1
Langues d'affichage disponibles	


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


H 7440 BM

Four compact avec micro-ondes


dans un design facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7440 BM

Four compact avec micro-ondes

dans un design facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.



Installation Kombi BM XL, installation drawings