

G 5811 SC Front Active Plus

Lave-vaisselle autonome

Pour des résultats de séchage optimaux grâce au séchage AutoOpen.



- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de l'environnement
- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Un miracle d'organisation – le tiroir 3D Multiflex offre encore plus de place
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Économisez jusqu'à 50% d'électricité grâce au raccordement à l'eau chaude Miele
- Aménagement flexible des paniers au quotidien – paniers Comfort



Code EAN: 4002516915478 / Numéro de matériel: 12868090 /

Ancien Numéro de matériel: 21581118MER

Modèle	
Lave-vaisselle posables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Couleur du bandeau	Façade CleanSteel inox antitrace
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage à 7 segments à 3 positions
Couleur de l'écran	Blanc
Confort	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,2
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,30
Durée du programme ECO en minutes	258
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	B
EcoPower Technology	•
Hygiène contrôlée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
Fragile	•
Options de lavage	
Programme Express	•
Propreté +	•
Séchage +	•

G 5811 SC Front Active Plus

Lave-vaisselle autonome

Pour des résultats de séchage optimaux grâce au séchage AutoOpen.



Code EAN: 4002516915478 / Numéro de matériel: 12868090 /

Ancien Numéro de matériel: 21581118MER

Aménagement des paniers

Rangement des couverts Tiroir 3D MultiFlex

Support pour tasses FlexCare 1

Agencement des paniers Comfort

Sécurité

Système Waterproof •

Sécurité enfants •

Caractéristiques techniques

Largeur minimale de la niche en mm 600

Largeur maximale de la niche en mm 600

Hauteur minimale de la niche en mm 845

Hauteur maximale de la niche en mm 880

Profondeur de la niche en mm 600

Largeur de l'appareil en mm 598

Hauteur de l'appareil en mm 845

Profondeur de l'appareil en mm 600

Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm 119,5

Poids net en kg 54,5

Puissance totale de raccordement en kW 2,00

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Norme de fréquence électrique 50

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm 1,50

Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm 1,50

Longueur du câble de branchement électrique en m 1,70


Accessoires fournis

Bon d'achat pour 1 paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou 3 paquets (de 60 pièces) à un prix spécial •

G 5811 SC Front Active Plus

Lave-vaisselle autonome

Pour des résultats de séchage optimaux grâce au séchage AutoOpen.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)