

G 5862 SCVi Active Plus S

Lave-vaisselle totalement intégrable

Pour des résultats de séchage optimaux grâce au séchage AutoOpen.



- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de l'environnement
- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Un miracle d'organisation – le tiroir 3D Multiflex offre encore plus de place
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Aménagement flexible des paniers au quotidien – paniers Comfort
- Tiroir ou panier ? Les deux ! – Choisissez grâce au panier à couverts en plus



Code EAN: 4002516915621 / Numéro de matériel: 12868240 /

Ancien Numéro de matériel: 21586262MER

Modèle	
Lave-vaisselle totalement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Couleur du bandeau	Inox
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage à 7 segments à 3 positions
Couleur de l'écran	Blanc
Confort	
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran, sonore
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,2
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,30
Durée du programme ECO en minutes	258
Classe d'émission sonore	B
EcoPower Technology	•
Hygiène contrôlée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
Fragile	•
Options de lavage	
Programme Express	•
Propreté +	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex

G 5862 SCVi Active Plus S

Lave-vaisselle totalement intégrable

Pour des résultats de séchage optimaux grâce au séchage AutoOpen.



Code EAN: 4002516915621 / Numéro de matériel: 12868240 /

Ancien Numéro de matériel: 21586262MER

Panier à couellerie supplémentaire	•
Support pour tasses FlexCare	1
Agencement des paniers	Comfort
Nombre de couverts	14

Sécurité

Système Waterproof	•
--------------------	---

Caractéristiques techniques

Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	44,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	8,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	16,0

Accessoires fournis

Bon d'achat pour 1 paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou 3 paquets (de 60 pièces) à un prix spécial	•
---	---

G 5862 SCVi Active Plus S

Lave-vaisselle totalement intégrable

Pour des résultats de séchage optimaux grâce au séchage AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)