

## DGC 7440 HC Pro

Four vapeur combiné compact

cuisson vapeur, au four et rôtissage avec mise en réseau + HydroClean.



- Grand écran texte clair avec commande par capteur – DirectSensor
- Résultats excellents – technologie de vapeur DualSteam
- Extérieur croustillant, intérieur juteux – cuisson combinée
- Commande confort – réservoir sous cache à ouverture automatique
- Facile à nettoyer et compact – HydroClean et enceinte de cuisson en inox



Code EAN: 4002516924050 / Numéro de matériel: 12874350 /

Ancien Numéro de matériel: 23744002EU3

### Modèle et design

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Four vapeur combiné   | •          |
| VitroLine             | •          |
| Couleur des appareils | Pearlbeige |

### Avantages gustatifs

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| Montée en température accélérée                                          | • |
| Préchauffage                                                             | • |
| Génération de vapeur externe                                             | • |
| Capteur climatique                                                       | • |
| Possibilité de réglage individuel de l'humidité avec la Cuisson combinée | • |
| Cuisson de menus sans transfert de goût                                  | • |
| Mix & Match                                                              | • |
| Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson     | • |
| Maintien au chaud                                                        | • |
| Fonction Crisp                                                           | • |

### Modes de cuisson

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Chaleur tournante +                       | • |
| Chaleur sole-voûte                        | • |
| Cuisson vapeur                            | • |
| Cuisson combinée                          | • |
| Cuisson combinée avec chaleur tournante + | • |
| Cuisson combinée avec Chaleur sole-voûte  | • |
| Cuisson combinée avec grand gril          | • |
| Sous vide                                 | • |
| Cuisson intensive                         | • |
| Turbogrill                                | • |
| Gril                                      | • |
| Petit gril                                | • |
| Chaleur voûte                             | • |
| Chaleur sole                              | • |
| Spécial gâteaux                           | • |
| Chaleur tournante Éco                     | • |
| Cuisson vapeur Eco                        | • |
| Décongélation                             | • |
| Plat à rôtir Gourmet                      | • |
| Réchauffer                                | • |
| Chauffer des assiettes                    | • |
| Programmes automatiques                   | • |
| Programmes automatiques selon pays        | • |
| Applications spéciales                    | • |

### Confort d'utilisation

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Mise en réseau avec Miele@home | •            |
| Écran                          | DirectSensor |
| SoftOpen                       | •            |
| SoftClose                      | •            |
| MultiLingua                    | •            |

## DGC 7440 HC Pro

### Four vapeur combiné compact

cuisson vapeur, au four et rôtissage avec mise en réseau + HydroClean.



Code EAN: 4002516924050 / Numéro de matériel: 12874350 /

Ancien Numéro de matériel: 23744002EU3

|                                                                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bandeau relevable motorisé                                                                | •    |
| Cuisson indépendante de la quantité                                                       | •    |
| Cuisson à la vapeur jusqu'à 3 niveaux simultanément                                       | •    |
| Cuisson automatique de menus                                                              | •    |
| Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson                                   | •    |
| Affichage de l'heure                                                                      | •    |
| Affichage de la date                                                                      | •    |
| Fonction Minuterie                                                                        | •    |
| Programmation du début du temps de cuisson                                                | •    |
| Programmation de la fin du temps de cuisson                                               | •    |
| Programmation du temps de cuisson                                                         | •    |
| Affichage de la température réelle                                                        | •    |
| Affichage de la température de consigne                                                   | •    |
| Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte                             | •    |
| Température préconisée                                                                    | •    |
| Programmes personnalisés                                                                  | •    |
| Programme Shabbat                                                                         | •    |
| Réglages individuels                                                                      | •    |
| <b>Efficacité et durabilité</b>                                                           |      |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)                                                | A+   |
| Consommation en mode arrêt (W)                                                            | 0,3  |
| Consommation en mode veille (W)                                                           | 0,8  |
| Consommation de puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W)      | 2,0  |
| Temps avant le passage automatique en mode veille (min)                                   | 20   |
| Temps avant le passage automatique en mode arrêt (min)                                    | 20   |
| Temps avant le passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau | 20   |
| <b>Confort d'entretien</b>                                                                |      |
| Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée                                         | •    |
| Résistance de gril rabattable                                                             | •    |
| Générateur de vapeur externe                                                              | •    |
| HydroClean                                                                                | •    |
| Programme d'entretien Trempage                                                            | •    |
| Programme d'entretien Rinçage                                                             | •    |
| Programme de séchage de l'enceinte                                                        | •    |
| Verrouillage rapide pour la grille de support                                             | •    |
| Grilles de support amovibles                                                              | •    |
| Détartrage                                                                                | •    |
| Porte CleanGlass                                                                          | •    |
| <b>Alimentation eau/dif. vapeur</b>                                                       |      |
| DualSteam                                                                                 | •    |
| Générateur de vapeur puissance en kW                                                      | 3,30 |
| Réservoir d'eau fraîche, volume en l                                                      | 1,4  |
| Réservoir d'eau fraîche derrière le bandeau relevable                                     | •    |
| Réservoir d'eau de condensation derrière le bandeau relevable                             | •    |
| Filtre d'évacuation                                                                       | •    |

DGC 7440 HC Pro

Four vapeur combiné compact

cuisson vapeur, au four et rôtissage avec mise en réseau + HydroClean.

Code EAN: 4002516924050 / Numéro de matériel: 12874350 /

Ancien Numéro de matériel: 23744002EU3

| Sécurité                                                 |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Système de refroidissement avec porte froide             | •                   |
| Désactivation de sécurité                                | •                   |
| Verrouillage de la mise en marche                        | •                   |
| Système de refroidissement des vapeurs                   | •                   |
| Verrouillage touches                                     | •                   |
| Caractéristiques techniques                              |                     |
| Volume de l'enceinte de cuisson en l                     | 47                  |
| Nombre de niveaux d'enfournement                         | 3                   |
| Dimensions (l x h p) en mm                               | 595 x 456 x 569     |
| Marquage des niveaux d'enfournement                      | •                   |
| Charnière de porte                                       | inf.                |
| Éclairage de l'enceinte de cuisson                       | BrilliantLight      |
| Températures du mode Four classique min. en °C           | 30                  |
| Températures du mode Four classique max. en °C           | 230                 |
| Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C           | 40                  |
| Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C           | 100                 |
| Largeur de niche min. en mm                              | 560                 |
| Largeur de niche max. en mm                              | 568                 |
| Hauteur de niche min. en mm                              | 450                 |
| Hauteur de niche max. en mm                              | 452                 |
| Profondeur de la niche en mm                             | 550                 |
| Largeur de l'appareil en mm                              | 595                 |
| Hauteur de l'appareil en mm                              | 455,5               |
| Profondeur de l'appareil en mm                           | 568,5               |
| Poids en kg                                              | 40,1                |
| Puissance totale de raccordement en kW                   | 3,40                |
| Tension en V                                             | 230                 |
| Fréquence en Hz                                          | 50                  |
| Protection par fusible en A                              | 16                  |
| Nombre de phases                                         | 1                   |
| Remplacer l'ampoule                                      | Service après-vente |
| Accessoires fournis                                      |                     |
| Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71 | 1                   |
| Grille de cuisson avec PerfectClean HBRR 71              | 1                   |
| Grilles de support amovibles (paire)                     | 1                   |
| Plat de cuisson vapeur en inox perforé                   | 1                   |
| Plat de cuisson vapeur en inox non perforé               | 1                   |
| Nettoyant HydroClean                                     | 1                   |
| Détartrant en tablettes                                  | 2                   |

DGC 7440 HC Pro  
Four vapeur combiné compact  
cuisson vapeur, au four et rôtissage avec mise en réseau + HydroClean.




Code EAN: 4002516924050 / Numéro de matériel: 12874350 /  
Ancien Numéro de matériel: 23744002EU3

| Langues d’affichage disponibles                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langues d’affichage disponibles avec MultiLingua | bahasa malaysia, dansk,<br>deutsch, english, español,<br>français, hrvatski, italiano,<br>magyar, nederlands, norsk,<br>polski, português, русский,<br>română, slovenčina,<br>slovenščina, srpski, suomi,<br>svenska, türkçe, українська,<br>čeština, ελληνικά,<br>□□□□□□□□, □□, □<br>□□, □□□□□, □□□□ |


## DGC 7440 HC Pro

Four vapeur combiné compact


cuisson vapeur, au four et rôtissage avec mise en réseau + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings