

DGC 7460 HC Pro

cuisson vapeur, au four et rôtissage avec mise en réseau + HydroClean.



- Grand écran texte clair avec commande par capteur – DirectSensor
- Résultats excellents – technologie de vapeur DualSteam
- Extérieur croustillant, intérieur juteux – cuisson combinée
- Commande confort – réservoir sous cache à ouverture automatique
- Facile à nettoyer et compact – HydroClean et enceinte de cuisson en inox



Code EAN: 4002516923954 / Numéro de matériel: 12874360 /
Ancien Numéro de matériel: 23746003EU3

Modèle et design

Four vapeur combiné	•
VitroLine	•
Couleur des appareils	Pearlbeige

Avantages gustatifs

Montée en température accélérée	•
Préchauffage	•
Génération de vapeur externe	•
Capteur climatique	•
Possibilité de réglage individuel de l'humidité avec la Cuisson combinée	•
Cuisson de menus sans transfert de goût	•
Mix & Match	•
Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•

Modes de cuisson

Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
Cuisson vapeur	•
Cuisson combinée	•
Cuisson combinée avec chaleur tournante +	•
Cuisson combinée avec Chaleur sole-voûte	•
Cuisson combinée avec grand gril	•
Sous vide	•
Cuisson intensive	•
Turbogrill	•
Gril	•
Petit gril	•
Chaleur voûte	•
Chaleur sole	•
Spécial gâteaux	•
Chaleur tournante Éco	•
Cuisson vapeur Eco	•
Décongélation	•
Plat à rôtir Gourmet	•
Réchauffer	•
Chauffer des assiettes	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Applications spéciales	•

Confort d'utilisation

Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•

DGC 7460 HC Pro

cuisson vapeur, au four et rôtissage avec mise en réseau + HydroClean.



Code EAN: 4002516923954 / Numéro de matériel: 12874360 /

Ancien Numéro de matériel: 23746003EU3

Bandeau relevable motorisé	•
Cuisson indépendante de la quantité	•
Cuisson à la vapeur jusqu'à 4 niveaux simultanément	•
Cuisson automatique de menus	•
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Programme Shabbat	•
Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt (W)	0,3
Consommation en mode veille (W)	0,8
Consommation de puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W)	2,0
Temps avant le passage automatique en mode veille (min)	20
Temps avant le passage automatique en mode arrêt (min)	20
Temps avant le passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau	20
Confort d'entretien	
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée	•
Résistance de gril rabattable	•
Générateur de vapeur externe	•
HydroClean	•
Programme d'entretien Trempage	•
Programme d'entretien Rinçage	•
Programme de séchage de l'enceinte	•
Verrouillage rapide pour la grille de support	•
Grilles de support amovibles	•
Détartrage	•
Porte CleanGlass	•
Alimentation eau/dif. vapeur	
DualSteam	•
Générateur de vapeur puissance en kW	3,30
Réservoir d'eau fraîche, volume en l	1,4
Réservoir d'eau fraîche derrière le bandeau relevable	•
Réservoir d'eau de condensation derrière le bandeau relevable	•
Filtre d'évacuation	•

DGC 7460 HC Pro

cuisson vapeur, au four et rôtissage avec mise en réseau + HydroClean.

Code EAN: 4002516923954 / Numéro de matériel: 12874360 /

Ancien Numéro de matériel: 23746003EU3

Sécurité	
Système de refroidissement avec porte froide	•
Désactivation de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Système de refroidissement des vapeurs	•
Verrouillage touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	67
Nombre de niveaux d'enfournement	4
Dimensions (l x h p) en mm	595 x 596 x 567
Marquage des niveaux d'enfournement	•
Charnière de porte	inf.
Éclairage de l'enceinte de cuisson	BrilliantLight
Températures du mode Four classique min. en °C	30
Températures du mode Four classique max. en °C	230
Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C	40
Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C	100
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de niche max. en mm	568
Hauteur de niche min. en mm	590
Hauteur de niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	567
Poids en kg	46,4
Puissance totale de raccordement en kW	3,45
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson avec PerfectClean HBRR 71	1
Grilles de support amovibles (paire)	1
Plat de cuisson vapeur en inox perforé	1
Plat de cuisson vapeur en inox non perforé	1
Nettoyant HydroClean	1
Détartrant en tablettes	2

DGC 7460 HC Pro

cuisson vapeur, au four et rôtissage avec mise en réseau + HydroClean.




Code EAN: 4002516923954 / Numéro de matériel: 12874360 /
Ancien Numéro de matériel: 23746003EU3


Langues d’affichage disponibles	
Langues d’affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, □□□□□□□, □□, □ □□, □□□□□, □□□□

DGC 7460 HC Pro


cuisson vapeur, au four et rôtissage avec mise en réseau + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVST010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings