

PWM 927 [EL DV DD HS]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec tambour pour grosses salissures – programmation libre. Charge de 27 kg.



- Volume du tambour Aérogliss 240 l, charge maximale 27.0 kg
- 19% de consommation d'eau en moins, 40% de consommation d'énergie en moins*
- Temps de séchage raccourci grâce à BoostSpin
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

* Sur la base du programme couleur à 60 °C avec un raccordement à l'eau chaude, par comparaison au modèle précédent.

Code EAN: 4002516927761 / Numéro de matériel: 12886750 /

Ancien Numéro de matériel: 51927004EU

Modèle et version

Modèle	Chargement frontal
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Capacité maximale de chargement avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	27,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	27,0
Volume du tambour en l	240
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté en inox	•

Utilisation

Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•

Performances

Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	7,40
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,22
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	7,30
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	201,0
Consommation d'eau du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l	322,2
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	5,90
Consommation d'énergie du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh	6,28

PWM 927 [EL DV DD HS]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec tambour pour grosses salissures – programmation libre. Charge de 27 kg.



Code EAN: 4002516927761 / Numéro de matériel: 12886750 /

Ancien Numéro de matériel: 51927004EU

Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	57
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	197,9
Consommation d'eau du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l	323,4
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	1,61
Consommation d'énergie du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en kWh	2,05
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	47
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l	193,5
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh	4,48
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	42
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	190,2
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,58
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	34
Durée du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min.	57
Durée du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en min.	48
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	46
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	41
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	10
Vitesse d'essorage en tr/min.	1100
Facteur g	541
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Préconfiguration spécifique au client possible	•
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Langue modifiable à tout moment	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•

PWM 927 [EL DV DD HS]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec tambour pour grosses salissures – programmation libre. Charge de 27 kg.

Code EAN: 4002516927761 / Numéro de matériel: 12886750 /

Ancien Numéro de matériel: 51927004EU

Programmes pour les laveries et les pressings	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les universités, les crèches et les écoles	•
Programmes pour les clubs de sport	•
Dosage	
Bac à produits	4 compléments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	24,00
Raccordement total en kW	25,60
Protection par fusible en A	50
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	24,00
Raccordement total en kW	25,60
Protection par fusible en A	50
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau dure (option) [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1646
Cote extérieure, largeur nette en mm	1090
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1226
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1793
Cote extérieure, largeur brute en mm	1365
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1425
Poids net en kg	643,0
Poids brut en kg	700
Charge au sol maximale en N	8993
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	73 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	4,70
Équipement	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Surveillance de la température	•
Contrôle de capacité automatique+	•

PWM 927 [EL DV DD HS]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec tambour pour grosses salissures – programmation libre. Charge de 27 kg.



Code EAN: 4002516927761 / Numéro de matériel: 12886750 /

Ancien Numéro de matériel: 51927004EU

Débitmètre (option)	•
Socle avec pesée intégrée (option)	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Essorage haute vitesse efficace	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Récupération de l'eau (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	19
Casques de protection [nombre]	6
Combinaisons [nombre]	4
Survestes [nombre]	6
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	3
Couettes synthétiques [nombre]	3
Oreillers synthétiques [nombre]	6
Couettes plumes [nombre]	3
Oreillers plumes [nombre]	6
Torchons, 22 g [nombre]	620
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	142
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	123
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	225
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	159
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	4
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•