

## PWM 935 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

— programmation libre. Charge de 35 kg.



- Volume du tambour Aérogliss 320 l, charge maximale 35.0 kg
- 19% de consommation d'eau en moins, 40% de consommation d'énergie en moins\*
- Temps de séchage raccourci grâce à BoostSpin
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile — M Touch Pro Plus
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

\* Sur la base du programme couleur à 60 °C avec un raccordement à l'eau chaude, par comparaison au modèle précédent.

Code EAN: 4002516927815 / Numéro de matériel: 12886800 /

Ancien Numéro de matériel: 51935001EU

### Modèle et version

|                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Modèle                                                                   | Chargement frontal |
| Ligne                                                                    | Performance Plus   |
| Façade                                                                   | Inox               |
| Couleur du bandeau                                                       | Inox               |
| Capacité maximale de chargement avec rapport de remplissage de 1:9 en kg | 35,0               |
| Rapport de remplissage                                                   | 1:9                |
| Capacité de chargement en kg                                             | 35,0               |
| Volume du tambour en l                                                   | 320                |
| Ouverture de porte [Ø] en mm                                             | 415                |
| Angle d'ouverture de porte en degrés                                     | 180                |
| Charnière de porte                                                       | droite             |
| Verrouillage de porte automatique                                        | •                  |
| Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence                  | •                  |
| Tambour Hydrogliss 2.0 breveté en inox                                   | •                  |

### Utilisation

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| Adaptés pour les hôtels et restaurants                             | • |
| Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés | • |
| Convient au Facility Management                                    | • |
| Convient pour le nettoyage des textiles                            | • |
| Convient aux laveries et aux pressings                             | • |
| Convient pour l'artisanat                                          | • |
| Convient aux pompiers et aux services de secours                   | • |
| Convient aux haras et aux centres équestres                        | • |
| Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants              | • |
| Convient aux hôpitaux                                              | • |
| Convient aux campings                                              | • |
| Convient aux clubs de sport                                        | • |
| Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness        | • |
| Convient pour l'industrie pétrochimique                            | • |
| Convient pour l'industrie agro-alimentaire                         | • |
| Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances            | • |
| Convient pour les organismes publics/sociaux                       | • |

### Performances

|                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Efficacité sur les virus vérifiée                                                                  | •     |
| Hygiène contrôlée                                                                                  | •     |
| Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg                               | 7,50  |
| Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg                         | 0,22  |
| Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg                             | 7,50  |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude                         | 0,06  |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l                                             | 262,5 |
| Consommation d'eau du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l | 422,3 |

## PWM 935 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

— programmation libre. Charge de 35 kg.



Code EAN: 4002516927815 / Numéro de matériel: 12886800 /

Ancien Numéro de matériel: 51935001EU

|                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh                                             | 7,60                |
| Consommation d'énergie du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh | 7,95                |
| Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide                                                 | 61                  |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l                                                   | 261,6               |
| Consommation d'eau du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l       | 427,3               |
| Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh                                             | 2,16                |
| Consommation d'énergie du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en kWh | 2,59                |
| Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude                                                 | 49                  |
| Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l                             | 242,0               |
| Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh                       | 5,30                |
| Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide                                            | 41                  |
| Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l                             | 243,6               |
| Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh                       | 0,76                |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO                          | 37                  |
| Durée du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min.                 | 59                  |
| Durée du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en min.                 | 49                  |
| Humidité résiduelle en rinçage à froid en %                                                              | 51                  |
| Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %                                                              | 44                  |
| Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %                                                 | 14                  |
| Vitesse d'essorage en tr/min.                                                                            | 1060                |
| Facteur g                                                                                                | 502                 |
| Heures de fonctionnement testées                                                                         | 30000               |
| <b>Commande</b>                                                                                          |                     |
| Type de commande                                                                                         | M Touch Pro Plus    |
| Possibilité de programmation                                                                             | Programmation libre |
| Préconfiguration spécifique au client possible                                                           | •                   |
| Départ différé max. en h                                                                                 | Au choix            |
| Affichage du temps restant                                                                               | •                   |
| Affichage du déroulement de programme                                                                    | •                   |
| Langues d'affichage paramétrables                                                                        | •                   |
| Langue modifiable à tout moment                                                                          | •                   |
| Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme                                           | •                   |
| <b>Programmes base/groupes act.</b>                                                                      |                     |
| Programmes de base                                                                                       | •                   |

## PWM 935 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

— programmation libre. Charge de 35 kg.

Code EAN: 4002516927815 / Numéro de matériel: 12886800 /

Ancien Numéro de matériel: 51935001EU

|                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| Programmes pour l'hôtellerie et la restauration                           | • |
| Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés | • |
| Programmes pour le Facility Management                                    | • |
| Programmes pour le nettoyage des textiles                                 | • |
| Programmes pour les laveries et les pressings                             | • |
| Programmes pour les artisans                                              | • |
| Programmes pour les pompiers et les services de secours                   | • |
| Programmes pour les haras/centres équestres/écuries                       | • |
| Programmes pour les universités, les crèches et les écoles                | • |
| Programmes pour les hôpitaux                                              | • |
| Programmes pour les campings                                              | • |
| Programmes pour les clubs de sport                                        | • |
| Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness    | • |

### Dosage

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Bac à produits                                    | 4 compléments |
| Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre] | 12            |
| Détection de jauge vide                           | •             |

### Raccord. élect. standard

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Type de chauffage           | Électrique      |
| Raccordement électrique     | 3N AC 400V 50HZ |
| Puissance de chauffe en kW  | 30,00           |
| Raccordement total en kW    | 31,60           |
| Protection par fusible en A | 63              |

### Variante de tension possible 1

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Raccordement électrique     | 3N AC 400V 60HZ |
| Puissance de chauffe en kW  | 30,00           |
| Raccordement total en kW    | 31,60           |
| Protection par fusible en A | 63              |

### Raccordement à l'eau/vidange

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Eau dure (option) [nombre] | 2x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Vanne de vidange           | DN 70                     |

### Dimensions et poids

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Cote extérieure, hauteur nette en mm    | 1646  |
| Cote extérieure, largeur nette en mm    | 1090  |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 1275  |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm    | 1793  |
| Cote extérieure, largeur brute en mm    | 1365  |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 1425  |
| Poids net en kg                         | 658,0 |
| Poids brut en kg                        | 715   |
| Charge au sol maximale en N             | 9458  |

### Valeurs d'émissions

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Niveau de pression acoustique au poste de travail | 71 dB(A) re 20 µPa |
| Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h       | 6,10               |

### Équipement

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Essorage préalable breveté | • |
| Traitement des lavettes    | • |

## PWM 935 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

— programmation libre. Charge de 35 kg.



Code EAN: 4002516927815 / Numéro de matériel: 12886800 /

Ancien Numéro de matériel: 51935001EU

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Contrôle anti-balourd                                             | •   |
| Contrôle anti-balourd tridimensionnel                             | •   |
| Rinçage désinfectant                                              | •   |
| Nervures d'entraînement efficaces                                 | •   |
| EcoSpeed                                                          | •   |
| BoostSpin                                                         | •   |
| Surveillance de la température                                    | •   |
| Contrôle de capacité automatique+                                 | •   |
| Débitmètre (option)                                               | •   |
| Socle avec pesée intégrée (option)                                | •   |
| Ajouter du linge                                                  | •   |
| Sélection de programme via cadre couleur                          | •   |
| Essorage haute vitesse efficace                                   | •   |
| Bouton d'arrêt d'urgence                                          | •   |
| Accessoires indépendants de l'appareil                            | •   |
| <b>Possibilités de raccordement</b>                               |     |
| Monnayeur (option)                                                | •   |
| Interface optique pour l'accès SAV                                | •   |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)              | •   |
| Récupération de l'eau (option)                                    | •   |
| LAN                                                               | •   |
| Wi-Fi                                                             | •   |
| Boîtier de connexion                                              | •   |
| <b>Capacités</b>                                                  |     |
| Masques respiratoires [nombre]                                    | 26  |
| Casques de protection [nombre]                                    | 10  |
| Combinaisons [nombre]                                             | 6   |
| Survestes [nombre]                                                | 9   |
| Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre] | 4   |
| Couettes synthétiques [nombre]                                    | 4   |
| Oreillers synthétiques [nombre]                                   | 8   |
| Couettes plumes [nombre]                                          | 4   |
| Oreillers plumes [nombre]                                         | 8   |
| Torchons, 22 g [nombre]                                           | 800 |
| Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]                        | 184 |
| Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]                        | 159 |
| Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]                     | 292 |
| Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]                     | 206 |
| Couvertures d'été pour chevaux [nombre]                           | 5   |
| <b>Normes, contrôles, indicateurs</b>                             |     |
| CE                                                                | •   |
| VDE-CEM                                                           | •   |
| VDE                                                               | •   |
| Protection contre les projections d'eau IP X4                     | •   |
| DEEE                                                              | •   |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE                 | •   |