

## PWM 935 [SD DV DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage vapeur (direct)

avec robinet prélèvement de bain lessiviel – programmation libre. Charge 35 kg.



- Volume du tambour Aérogliss 320 l, charge maximale 35.0 kg
- 19% de consommation d'eau en moins, 40% de consommation d'énergie en moins\*
- Temps de séchage raccourci grâce à BoostSpin
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

\* Sur la base du programme couleur à 60 °C avec un raccordement à l'eau chaude, par comparaison au modèle précédent.

Code EAN: 4002516927877 / Numéro de matériel: 12886860 /

Ancien Numéro de matériel: 51935012EU

### Modèle et version

Modèle	Chargement frontal
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Capacité maximale de chargement avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	35,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	35,0
Volume du tambour en l	320
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté en inox	•

### Utilisation

Adaptés pour les hôtels et restaurants	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•

### Performances

Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	6,80
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,18
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	6,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,05
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	238,6
Consommation d'eau du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l	392,5

## PWM 935 [SD DV DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage vapeur (direct)

avec robinet prélèvement de bain lessiviel – programmation libre. Charge 35 kg.



Code EAN: 4002516927877 / Numéro de matériel: 12886860 /

Ancien Numéro de matériel: 51935012EU

Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	6,34
Consommation d'énergie du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh	7,20
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	47
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	226,5
Consommation d'eau du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l	404,2
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	1,75
Consommation d'énergie du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en kWh	2,61
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	47
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l	224,4
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh	4,18
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	37
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	217,4
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,67
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	34
Durée du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min.	52
Durée du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en min.	50
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	50
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	43
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	12
Vitesse d'essorage en tr/min.	1060
Facteur g	502
Heures de fonctionnement testées	30000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Préconfiguration spécifique au client possible	•
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Langue modifiable à tout moment	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
<b>Programmes base/groupes act.</b>	
Programmes de base	•

## PWM 935 [SD DV DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage vapeur (direct)

avec robinet prélèvement de bain lessiviel – programmation libre. Charge 35 kg.

Code EAN: 4002516927877 / Numéro de matériel: 12886860 /

Ancien Numéro de matériel: 51935012EU

Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les laveries et les pressings	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les universités, les crèches et les écoles	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour les campings	•
Programmes pour les clubs de sport	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	4 compléments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Type de chauffage	Vapeur directe
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe de la vapeur en kW	40,00
Raccordement total en kW	6,10
Protection par fusible en A	16
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Raccordement total en kW	6,10
Protection par fusible en A	16
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau dure (option) [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1646
Cote extérieure, largeur nette en mm	1090
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1275
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1793
Cote extérieure, largeur brute en mm	1365
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1425
Poids net en kg	658,0
Poids brut en kg	715
Charge au sol maximale en N	9458
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	71 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	6,10
<b>Équipement</b>	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd	•

## PWM 935 [SD DV DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage vapeur (direct)

avec robinet prélèvement de bain lessiviel – programmation libre. Charge 35 kg.



Code EAN: 4002516927877 / Numéro de matériel: 12886860 /

Ancien Numéro de matériel: 51935012EU

Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Surveillance de la température	•
Point de prélèvement du bain lessiviel	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Socle avec pesée intégrée (option)	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Essorage haute vitesse efficace	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

### Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Récupération de l'eau (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•

### Capacités

Masques respiratoires [nombre]	26
Casques de protection [nombre]	10
Combinaisons [nombre]	6
Survestes [nombre]	9
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	4
Couettes synthétiques [nombre]	4
Oreillers synthétiques [nombre]	8
Couettes plumes [nombre]	4
Oreillers plumes [nombre]	8
Torchons, 22 g [nombre]	800
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	184
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	159
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	292
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	206
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	5

### Normes, contrôles, indicateurs

CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•