

## PWM 935 [RH DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique puissance chauffe réduite

— programmation libre. Charge de 35 kg.



- Volume du tambour Aérogliss 320 l, charge maximale 35.0 kg
- 19% de consommation d'eau en moins, 40% de consommation d'énergie en moins\*
- Temps de séchage raccourci grâce à BoostSpin
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile — M Touch Pro Plus
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

\* Sur la base du programme couleur à 60 °C avec un raccordement à l'eau chaude, par comparaison au modèle précédent.

Code EAN: 4002516927884 / Numéro de matériel: 12886870 /

Ancien Numéro de matériel: 51935003EU

### Modèle et version

|                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Modèle                                                                   | Chargement frontal |
| Ligne                                                                    | Performance Plus   |
| Façade                                                                   | Inox               |
| Couleur du bandeau                                                       | Inox               |
| Capacité maximale de chargement avec rapport de remplissage de 1:9 en kg | 35,0               |
| Rapport de remplissage                                                   | 1:9                |
| Capacité de chargement en kg                                             | 35,0               |
| Volume du tambour en l                                                   | 320                |
| Ouverture de porte [Ø] en mm                                             | 415                |
| Angle d'ouverture de porte en degrés                                     | 180                |
| Charnière de porte                                                       | droite             |
| Verrouillage de porte automatique                                        | •                  |
| Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence                  | •                  |
| Tambour Hydrogliss 2.0 breveté en inox                                   | •                  |

### Utilisation

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| Adaptés pour les hôtels et restaurants                             | • |
| Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés | • |
| Convient au Facility Management                                    | • |
| Convient pour le nettoyage des textiles                            | • |
| Convient aux laveries et aux pressings                             | • |
| Convient pour l'artisanat                                          | • |
| Convient aux pompiers et aux services de secours                   | • |
| Convient aux haras et aux centres équestres                        | • |
| Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants              | • |
| Convient aux hôpitaux                                              | • |
| Convient aux campings                                              | • |
| Convient aux clubs de sport                                        | • |
| Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness        | • |
| Convient pour l'industrie pétrochimique                            | • |
| Convient pour l'industrie agro-alimentaire                         | • |
| Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances            | • |
| Convient pour les organismes publics/sociaux                       | • |

### Performances

|                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Efficacité sur les virus vérifiée                                                                  | •     |
| Hygiène contrôlée                                                                                  | •     |
| Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg                               | 6,80  |
| Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg                         | 0,18  |
| Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg                             | 6,50  |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude                         | 0,05  |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l                                             | 238,6 |
| Consommation d'eau du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l | 392,5 |

## PWM 935 [RH DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique puissance chauffe réduite

— programmation libre. Charge de 35 kg.



Code EAN: 4002516927884 / Numéro de matériel: 12886870 /

Ancien Numéro de matériel: 51935003EU

|                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh                                             | 6,34                |
| Consommation d'énergie du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh | 7,20                |
| Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide                                                 | 65                  |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l                                                   | 226,5               |
| Consommation d'eau du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l       | 404,2               |
| Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh                                             | 1,75                |
| Consommation d'énergie du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en kWh | 2,61                |
| Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude                                                 | 49                  |
| Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l                             | 224,4               |
| Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh                       | 4,18                |
| Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide                                            | 46                  |
| Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l                             | 217,4               |
| Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh                       | 0,67                |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO                          | 35                  |
| Durée du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min.                 | 68                  |
| Durée du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en min.                 | 51                  |
| Humidité résiduelle en rinçage à froid en %                                                              | 50                  |
| Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %                                                              | 43                  |
| Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %                                                 | 12                  |
| Vitesse d'essorage en tr/min.                                                                            | 1060                |
| Facteur g                                                                                                | 502                 |
| Heures de fonctionnement testées                                                                         | 30000               |
| <b>Commande</b>                                                                                          |                     |
| Type de commande                                                                                         | M Touch Pro Plus    |
| Possibilité de programmation                                                                             | Programmation libre |
| Préconfiguration spécifique au client possible                                                           | •                   |
| Départ différé max. en h                                                                                 | Au choix            |
| Affichage du temps restant                                                                               | •                   |
| Affichage du déroulement de programme                                                                    | •                   |
| Langues d'affichage paramétrables                                                                        | •                   |
| Langue modifiable à tout moment                                                                          | •                   |
| Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme                                           | •                   |
| <b>Programmes base/groupes act.</b>                                                                      |                     |
| Programmes de base                                                                                       | •                   |

## PWM 935 [RH DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique puissance chauffe réduite

— programmation libre. Charge de 35 kg.

Code EAN: 4002516927884 / Numéro de matériel: 12886870 /

Ancien Numéro de matériel: 51935003EU

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Programmes pour l'hôtellerie et la restauration                           | •                         |
| Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés | •                         |
| Programmes pour le Facility Management                                    | •                         |
| Programmes pour le nettoyage des textiles                                 | •                         |
| Programmes pour les laveries et les pressings                             | •                         |
| Programmes pour les artisans                                              | •                         |
| Programmes pour les pompiers et les services de secours                   | •                         |
| Programmes pour les haras/centres équestres/écuries                       | •                         |
| Programmes pour les universités, les crèches et les écoles                | •                         |
| Programmes pour les hôpitaux                                              | •                         |
| Programmes pour les campings                                              | •                         |
| Programmes pour les clubs de sport                                        | •                         |
| Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness    | •                         |
| <b>Dosage</b>                                                             |                           |
| Bac à produits                                                            | 4 compléments             |
| Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]                         | 12                        |
| Détection de jauge vide                                                   | •                         |
| <b>Raccord. élect. standard</b>                                           |                           |
| Type de chauffage                                                         | Électrique                |
| Raccordement électrique                                                   | 3N AC 400V 50HZ           |
| Puissance de chauffe en kW                                                | 15,00                     |
| Raccordement total en kW                                                  | 16,60                     |
| Protection par fusible en A                                               | 35                        |
| <b>Variante de tension possible 1</b>                                     |                           |
| Raccordement électrique                                                   | 3N AC 400V 60HZ           |
| Puissance de chauffe en kW                                                | 15,00                     |
| Raccordement total en kW                                                  | 16,60                     |
| Protection par fusible en A                                               | 35                        |
| <b>Raccordement à l'eau/vidange</b>                                       |                           |
| Eau dure (option) [nombre]                                                | 2x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Vanne de vidange                                                          | DN 70                     |
| <b>Dimensions et poids</b>                                                |                           |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm                                      | 1646                      |
| Cote extérieure, largeur nette en mm                                      | 1090                      |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm                                   | 1275                      |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm                                      | 1793                      |
| Cote extérieure, largeur brute en mm                                      | 1365                      |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm                                   | 1425                      |
| Poids net en kg                                                           | 658,0                     |
| Poids brut en kg                                                          | 715                       |
| Charge au sol maximale en N                                               | 9458                      |
| <b>Valeurs d'émissions</b>                                                |                           |
| Niveau de pression acoustique au poste de travail                         | 71 dB(A) re 20 µPa        |
| Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h                               | 6,10                      |
| <b>Équipement</b>                                                         |                           |
| Essorage préalable breveté                                                | •                         |
| Traitement des lavettes                                                   | •                         |

## PWM 935 [RH DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique puissance chauffe réduite  
— programmation libre. Charge de 35 kg.



Code EAN: 4002516927884 / Numéro de matériel: 12886870 /  
Ancien Numéro de matériel: 51935003EU

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Contrôle anti-balourd                                             | •   |
| Contrôle anti-balourd tridimensionnel                             | •   |
| Rinçage désinfectant                                              | •   |
| Nervures d'entraînement efficaces                                 | •   |
| EcoSpeed                                                          | •   |
| BoostSpin                                                         | •   |
| Surveillance de la température                                    | •   |
| Résistance spéciale                                               | •   |
| Contrôle de capacité automatique+                                 | •   |
| Débitmètre (option)                                               | •   |
| Socle avec pesée intégrée (option)                                | •   |
| Ajouter du linge                                                  | •   |
| Sélection de programme via cadre couleur                          | •   |
| Essorage haute vitesse efficace                                   | •   |
| Bouton d'arrêt d'urgence                                          | •   |
| Accessoires indépendants de l'appareil                            | •   |
| <b>Possibilités de raccordement</b>                               |     |
| Monnayeur (option)                                                | •   |
| Interface optique pour l'accès SAV                                | •   |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)              | •   |
| Récupération de l'eau (option)                                    | •   |
| LAN                                                               | •   |
| Wi-Fi                                                             | •   |
| Boîtier de connexion                                              | •   |
| <b>Capacités</b>                                                  |     |
| Masques respiratoires [nombre]                                    | 26  |
| Casques de protection [nombre]                                    | 10  |
| Combinaisons [nombre]                                             | 6   |
| Survestes [nombre]                                                | 9   |
| Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre] | 4   |
| Couettes synthétiques [nombre]                                    | 4   |
| Oreillers synthétiques [nombre]                                   | 8   |
| Couettes plumes [nombre]                                          | 4   |
| Oreillers plumes [nombre]                                         | 8   |
| Torchons, 22 g [nombre]                                           | 800 |
| Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]                        | 184 |
| Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]                        | 159 |
| Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]                     | 292 |
| Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]                     | 206 |
| Couvertures d'été pour chevaux [nombre]                           | 5   |
| <b>Normes, contrôles, indicateurs</b>                             |     |
| CE                                                                | •   |
| VDE-CEM                                                           | •   |
| VDE                                                               | •   |
| Protection contre les projections d'eau IP X4                     | •   |
| DEEE                                                              | •   |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE                 | •   |