

## Triflex HX3 Cat & Dog Aspirateur balais sans fil

puissance d'aspiration élevée | durée de cycle jusqu'à 70 min | détection de revêtement de sol | HEPA | embout poils d'animaux



- >99,99%\* d'absorption de poussière pour un nettoyage hygiénique en profondeur
- Mode boost : pour un nettoyage plus rapide des zones très sales
- Autonomie : jusqu'à 70 minutes\*\*\* avec la batterie rechargeable Li-Ion VARTA.
- Design 3 en 1 breveté\*\*\* incluant une fonction parking pour le rangement
- Filtre HEPA : 99,999%\*\*\*\* filtration évacuation d'air pour un air ambiant pur
- FloorDetect : détection de revêtement de sol et réglage de la puissance automatiques
- BrilliantLight : éclairage LED frontal particulièrement lumineux pour une détection maximale de la poussière
- Écran : affichage du temps restant et des données importantes pour une aspiration sans stress
- Twist2open : pour un vidage hygiénique et facile du collecteur
- Minutieusement développé et fabriqué en Allemagne par Miele & Cie. KG
- Brosse Electro Compact pour éliminer les poils d'animaux

\* Lors du ramassage de la poussière sur des sols durs avec des encoches, nous obtenons > 100% d'absorption de la poussière au niveau de puissance HI, mesuré selon la norme CEI 62885-4:2024

\*\* Pour le niveau de puissance MIN sans raccordement de l'électrobrosse Multi Floor XXL

\*\*\* Brevet : DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* 99,999% selon la norme CEI 62885-4:2020/HEPA selon EN 1822-1:2019

Code EAN: 4002516925675 / Numéro de matériel: 12887850 /  
Ancien Numéro de matériel: 41WDLO32EU1

<b>Informations générales</b>	
Référence du modèle	Triflex HX3 Cat & Dog
Référence mat. du fabricant	12887850
Numéro EAN	4002516925675
<b>Modèle</b>	
Aspirateur balais sans fil	•
Marque de produit	Triflex HX3
Variante moteur	Digital Efficiency Motor
Type de produit	SWDLO
<b>Type et conception de l'appareil</b>	
Couleur	Noir obsidien
<b>Nettoyage</b>	
Technologie Vortex	•
Électrobrosse Multi Floor XXL SEB 435 avec BrilliantLight	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Système Parking pour une pause	•
Batterie Li-Ion remplaçable	•
Fonction 3 en 1	•
<b>Système de filtre</b>	
ComfortClean	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre HEPA Lifetime
Volume du bac à poussière en l	0,5
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité nominale de la batterie en mAh	2500
Volume en dB	74,0
Largeur en mm	260
Hauteur en mm	1297
Profondeur en mm	280
Poids en kg	3,6
Volt	25,2
Durée de fonctionnement au niveau MIN PowerUnit Solo	70
Durée de fonctionnement au niveau MIN avec accessoire électrique	38
Durée de fonctionnement au niveau MAX avec accessoire électrique	15
Puissance au m <sup>2</sup>	160
Temps de charge en min.	240
<b>Accessoires fournis</b>	
Électrobrosse Multi Floor XXL avec BrilliantLight	•
Brosse de nettoyage	Non
Support mural	•
Bloc d'alimentation	•
HX-EC 10 Electro Compact	•