

Triflex HX3 Plus Aqua
Aspirateur balais sans fil
grande puissance d'aspiration | 140 min d'autonomie max. | détection revêt. sol | HEPA | AquaTwister



Code EAN: 4002516928614 / Numéro de matériel: 12887890 /
Ancien Numéro de matériel: 41WDLO36EU1

Informations générales	
Référence du modèle	Triflex HX3 Plus Aqua
Référence mat. du fabricant	12887890
Numéro EAN	4002516928614
Modèle	
Aspirateur balais sans fil	•
Marque de produit	Triflex HX3
Variante moteur	Digital Efficiency Motor
Type de produit	SWDLO

Triflex HX3 Plus Aqua

Aspirateur balais sans fil

grande puissance d'aspiration | 140 min d'autonomie max. | détection revêt. sol | HEPA | AquaTwister

- AquaTwister : nettoyage en profondeur, rotation à 360° pour une propre visibilité
- >99,99% d'absorption de poussière pour un nettoyage hygiénique en profondeur
- Mode Boost : pour un nettoyage plus rapide des zones très sales
- Autonomie : jusqu'à 140 minutes*** avec la batterie rechargeable Li-Ion V
- Design 3 en 1 breveté*** incluant une fonction parking pour le rangement
- Filtre HEPA : 99,999%**** filtration évacuation d'air pour un air ambiant pur
- FloorDetect : détection de revêtement de sol et réglage de la puissance automatiques
- BrilliantLight : éclairage LED frontal particulièrement lumineux pour une détection maximale de la poussière
- Écran : affichage du temps restant et des données importantes pour une aspiration sans stress
- Twist2open : pour un vidage hygiénique et facile du collecteur
- Minutieusement développé et fabriqué en Allemagne par Miele & Cie. KG
- Set Premium : comprenant le Hardfloor Care Tool et une deuxième batterie

* Lors du ramassage de la poussière sur des sols durs avec des encoches, nous obtenons > 100% d'absorption de la poussière au niveau de puissance HI, mesuré selon la norme CEI 62885-4:2024

** Pour le niveau de puissance MIN sans raccordement de l'électrobrosse Multi Floor XXL et en utilisant 2 batteries

*** Brevet : DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999% selon la norme CEI 62885-4:2020/HEPA selon EN 1822-1:2019

Code EAN: 4002516928614 / Numéro de matériel: 12887890 /

Ancien Numéro de matériel: 41WDLO36EU1

Type et conception de l'appareil	
Couleur	Noir obsidien
Nettoyage	
Technologie Vortex	•
Électrobrosse Multi Floor XXL SEB 435 avec BrilliantLight	•
Confort d'utilisation	
Système Parking pour une pause	•
Batterie Li-Ion remplaçable	•
Fonction 3 en 1	•
Système de filtre	
ComfortClean	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre HEPA Lifetime
Volume du bac à poussière en l	0,5
Caractéristiques techniques	
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité nominale de la batterie en mAh	2500
Volume en dB	74,0
Largeur en mm	260
Hauteur en mm	1297
Profondeur en mm	280
Poids en kg	3,6
Volt	25,2
Durée de fonctionnement au niveau MIN PowerUnit Solo	2 x 70
Durée de fonctionnement au niveau MIN avec accessoire électrique	2 x 38
Durée de fonctionnement au niveau MAX avec accessoire électrique	2 x 15
Puissance au m ²	2 x 160
Temps de charge en min.	240
Accessoires fournis	
Électrobrosse Multi Floor XXL avec BrilliantLight	•
Brosse de nettoyage	Non
Support mural	•
Bloc d'alimentation	•
Batterie supplémentaire	•
Hardfloor Care Tool	•
Aqua Twister Pro	•
UniversalPad	2
Produit de lavage universel (ml)	500