

KMDA 7272-1 FL Silence

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles



- TwoInOne de Miele – Le moteur extra-silencieux
- Beaucoup d'espace – 4 zones de cuisson rondes
- Régulation automatique des niveaux de ventilation – Con@ctivity
- Commande compacte par rangée de chiffres – ComfortSelect Plus
- Installation flexible – Plug&Play, recyclage d'air dirigé, mode évacuation d'air



Code EAN: 4002516944836 / Numéro de matériel: 12904850 /
Ancien Numéro de matériel: 26727275BNI

Modèle	
Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée	•
Modes de cuisson	
Évacuation d'air dirigée avec accessoire disponible en option	DFK-xxxx,DMK 150-1
Recyclage guidé par un accessoire en option	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Recyclage non guidé (installation Plug & Play)	•
Modes de fonctionnement	
Recyclage guidé par un accessoire en option	Convertible
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement avec cadre	•
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre maximal de récipients	4
1ère zone/espace de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 110-220
Puissance max. en W	2300
Puissance Booster max. en W	3000
2ème zone/espace de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-190
Puissance max. en W	1400
Puissance Booster max. en W	2100
3ème zone/espace de cuisson	
Position	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 110-220
Puissance max. en W	2300
Puissance Booster max. en W	3000
4ème zone/espace de cuisson	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-180
Puissance max. en W	1400
Puissance Booster max. en W	2100
Confort d'utilisation	
Fonction automatique Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•

KMDA 7272-1 FL Silence

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles



Code EAN: 4002516944836 / Numéro de matériel: 12904850 /
Ancien Numéro de matériel: 26727275BNI

Commande par touches sensibles	ComfortSelect Plus
Couleur d'affichage	Jaune
Détection permanente de l'ustensile de casserole	•
Indication de saturation du filtre à charbon actif	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Moteur ECO	•
Durée avant passage automatique en mode veille en min	10
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,3
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Moteur Silence	•
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	10
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	NA
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtre	
Nombre de filtres à graisses en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	1
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon EN 61591	205
Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon EN 61591	533
Puissance de ventilation Niveau intensif (m³/h) selon EN 61591	606
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon la norme EN 61591	606
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	41,0
Puissance acoustique au niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68,0

KMDA 7272-1 FL Silence

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles

Code EAN: 4002516944836 / Numéro de matériel: 12904850 /

Ancien Numéro de matériel: 26727275BN1

Pression acoustique au niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 28,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 68,0

Pression acoustique au niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 51,0

Niveau de pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 54,0

Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 54,0

Recyclage

Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon EN 61591 160

Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon EN 61591 475

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591 510

Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 46,0

Puissance acoustique au niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 68,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 70,0

Pression acoustique au niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 33,0

Pression acoustique au niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 55,0

Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 57,0

Sécurité

Arrêt de sécurité •

Fonction de verrouillage •

Verrouillage de la mise en marche •

Ventilateur de refroidissement intégré •

Sécurité anti-surchauffe •

Indicateur de chaleur résiduelle •

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (Largeur) 800

Dimensions en mm (hauteur) 200

Dimensions en mm (profondeur) 520

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm 200

Nombre de phases 3

Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat 780 mm

Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat 500 mm

Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan 780

Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan 500

Poids en kg 15

KMDA 7272-1 FL Silence

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles




Code EAN: 4002516944836 / Numéro de matériel: 12904850 /
Ancien Numéro de matériel: 26727275BNI


Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,50
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,6
Conducteur neutre	Oui
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui
Filtre à charbon actif DKF 35-P	•
Adaptateur Plug&Play	•

KMDA 7272-1 FL Silence


Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

KMDA 7272-1 FL Silence


Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air

KMDA 7272-1 FL Silence


Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air






KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template

KMDA 7272-1 FL Silence



Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush installation, drilling template,
Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling
template

Installation plan DVS150PP



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation