

G 7651 SCVi AutoDos

Lave-vaisselle totalement intégrable

avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



- Moins d'énergie, moins de coûts – plus de durabilité avec l'étiquette A-10%*
- Plus d'informations et mise en réseau moderne – Miele@home
- Émissions sonores incroyablement faibles de seulement 41 dB(a) dB(A)
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Confort, résultats optimaux et praticité au quotidien – paniers ExtraComfort

* 10% plus économique que la valeur seuil (0,543 kWh) de la classe d'efficacité énergétique A



Code EAN: 4002516937555 / Numéro de matériel: 12906830 /

Ancien Numéro de matériel: 21765162MER

Informations générales	
Référence du modèle	G 7651 SCVi AutoDos
Référence mat. du fabricant	12906830
Numéro EAN	4002516937555
Classe	Gold
Modèle	
Lave-vaisselle totalement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Couleur du bandeau	Noir obsidien
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Softkeys
Écran	Écran en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec le nettoyant PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Indicateur de fonctionnement	Optique et sonore, Réglage volume sonore
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,2
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,48
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	49
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,31
Durée du programme ECO en minutes	270
Consommation avec démarrage différé en W	0,90
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille en W	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,90
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	41
FlexiTimer avec EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•

G 7651 SCVi AutoDos

Lave-vaisselle totalement intégrable

avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516937555 / Numéro de matériel: 12906830 /

Ancien Numéro de matériel: 21765162MER

Hygiène contrôlée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage par condensation actif	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
Hygiène	•
Programme SolarEco	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Nettoyage de la machine	•
Rinçage du sel	•
Options de lavage	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Propreté +	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Agencement des paniers	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Sécurité	
Système Waterproof	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	598

G 7651 SCVi AutoDos

Lave-vaisselle totalement intégrable

avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516937555 / Numéro de matériel: 12906830 /

Ancien Numéro de matériel: 21765162MER

Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	48,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	7,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	14,0

Accessoires fournis


1 x PowerDisk	•
Bon d'achat pour 6 x PowerDisk	•

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), italiano, nederlands, português, español, türkçe
--	---

G 7651 SCVi AutoDos

Lave-vaisselle totalement intégrable
avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)