

## G 7658 SCVi XXL AutoDos

Lave-vaisselle totalement intégrable XXL

A -10%\* | 41 dB | Tiroir à couverts | Paniers ExtraComfort | AutoDos | Hygiène 75 °C



- Testé pour une durée de vie de 20 ans\*
- Moins d'énergie, moins de coûts – plus de durabilité avec l'étiquette A-10 %\*#
- Confort, résultats optimaux et praticité au quotidien – paniers ExtraComfort
- Confort, efficacité, durabilité – excellents résultats grâce au dosage auto de PowerDisk
- Plus d'informations et mise en réseau moderne – Miele@home
- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash

\* Au cours de la phase de développement des séries de lave-vaisselle G 5000 et G 7000, Miele a testé les modèles et les organes électriques au cours de 5600 cycles de lavage (= 280 cycles de lavage par an sur une période de 20 ans) dans différents programmes. En savoir plus : [miele.be/20ans](http://miele.be/20ans)



Code EAN: 4002516937562 / Numéro de matériel: 12906840 / Ancien Numéro de matériel: 21765862MER

Informations générales	
Référence du modèle	G 7658 SCVi XXL AutoDos
Référence mat. du fabricant	12906840
Numéro EAN	4002516937562
Classe marketing	Platinum
Modèle	
Lave-vaisselle totalement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Lave-vaisselle XXL	•
Design	
Couleur du bandeau	Noir obsidien
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Softkeys
Écran	Écran en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec le nettoyant PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Indicateur de fonctionnement	Optique et sonore, Réglage volume sonore
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,2
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,48
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	49
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,31
Durée du programme ECO en minutes	270
Consommation avec démarrage différé en W	0,90
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille en W	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,90
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	41
FlexiTimer avec EcoStart	•
EcoFeedback	•

G 7658 SCVi XXL AutoDos

Lave-vaisselle totalement intégrable XXL

A -10%\* | 41 dB | Tiroir à couverts | Paniers ExtraComfort | AutoDos | Hygiène 75 °C



Code EAN: 4002516937562 / Numéro de matériel: 12906840 /

Ancien Numéro de matériel: 21765862MER

EcoPower Technology	•
Hygiène contrôlée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
<b>Qualité du résultat</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage par condensation actif	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
Hygiène	•
Programme SolarEco	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Nettoyage de la machine	•
Rinçage du sel	•
<b>Options de lavage</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Propreté +	•
Séchage +	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Agencement des paniers	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
<b>Sécurité</b>	
Système Waterproof	•
Affichage de contrôle du filtre	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	910
Profondeur de la niche en mm	550

## G 7658 SCVi XXL AutoDos

Lave-vaisselle totalement intégrable XXL

A -10%\* | 41 dB | Tiroir à couverts | Paniers ExtraComfort | AutoDos | Hygiène 75 °C



Code EAN: 4002516937562 / Numéro de matériel: 12906840 /

Ancien Numéro de matériel: 21765862MER

Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	120,5
Poids net en kg	49,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	12,0

### Accessoires fournis

1 x PowerDisk

•

Bon d'achat pour 6 x PowerDisk

•

### Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),  
français (FR), italiano,  
nederlands, português,  
español, türkçe

G 7658 SCVi XXL AutoDos

Lave-vaisselle totalement intégrable XXL

A -10%\* | 41 dB | Tiroir à couverts | Paniers ExtraComfort | AutoDos | Hygiène 75 °C



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm  
(installation drawing)