

WWG880 WPS PWash&TDos&Steam

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A -20%* | 9 kg | 1.400 tr/min | SteamCare | Dosage automatique | QuickPowerWash



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans#*
- Économiser encore plus d'énergie avec A -20%**
- SteamCare réduit jusqu'à 50% le temps de repassage, rafraîchit vos vêtements
- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®***
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes****

* Lors du développement de la série de lave-linge W1 / W2, Miele a testé les modèles et les composants principaux sur 5000 cycles de lavage (= 5 cycles de lavage par semaine, 50 semaines par an) avec différents programmes. En savoir plus : miele.com/20years

** 20% plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A.

*** À utiliser exclusivement avec la lessive Miele UltraPhase.

**** Valable pour tous les lave-linge Miele respectant les paramètres techniques de processus et de machine présentés dans le récapitulatif du rapport d'essai WL 1110/18.



Code EAN: 4002516950813 / Numéro de matériel: 12917870 /

Ancien Numéro de matériel: 11WG8803B

Informations générales	
Référence du modèle	WWG880 WPS PWash&TDos&Steam
Référence mat. du fabricant	12917870
Numéro EAN	4002516950813
Classe	Platinum
Modèle	
Superposable en colonne	•
Charnière de porte	droite
Installation côte-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Modèle	
Marque de produit	W1 White Edition
Lave-linge à chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Noir obsidien avec bague chromée
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	DirectSensor blanc, 7 segments
Performance de nettoyage	
Technologie de lavage innovante PowerWash	•
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage par portion CapDosing	•
Soin du linge	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg	9
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système vapeur SteamCare	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A	20%
Consommation d'énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage	40

WWG880 WPS PWash&TDos&Steam

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A -20%* | 9 kg | 1.400 tr/min | SteamCare | Dosage automatique | QuickPowerWash



Code EAN: 4002516950813 / Numéro de matériel: 12917870 /

Ancien Numéro de matériel: 11WG8803B

Consommation d'eau pondérée par cycle en l	50
Classe d'efficacité d'essorage (A-G)	B
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pendant l'essorage) (A-D)	A
Émissions de bruit acoustique dans l'air pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	72
Durée du programme "ECO 40-60" à la capacité nominale	229
Consommation en mode arrêt en W	0,40
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,80
Lavage à basse température "froid" et "20 °C"	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Moteur ProfiEco	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
Coton	•
Coton avec prélavage	•
Synthétique	•
Délicat	•
Chemises	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
Options de lavage	
Court	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
Sécurité	
Système anti-fuites	Waterproof-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	850 x 596 x 643
Dimensions en mm (Largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	80
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Longueur du tuyau d'alimentation en eau en m	1,60
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2

WWG880 WPS PWash&TDos&Steam

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A -20%* | 9 kg 1.400 tr/min | SteamCare | Dosage automatique | QuickPowerWash



Code EAN: 4002516950813 / Numéro de matériel: 12917870 /

Ancien Numéro de matériel: 11WG8803B

Accessoires fournis

3 Caps

•

UltraPhase 1 + 2

•


Bon d'achat pour 5 cartouches Miele UltraPhase

•


WWG880 WPS PWash&TDos&Steam

Lave-linge à chargement frontal W1 :


A -20%* | 9 kg 1.400 tr/min | SteamCare | Dosage automatique | QuickPowerWash




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm