

## PWD 8682 C [DST]

Laveur-désinfecteur thermique et laveur-désinfecteur à un niveau de lavage avec un tiroir pour les produits chimiques et 3 pompes de dosage.



- Performance/Charge, par ex. ??compléments à maille DIN ou 22 ST Transmission instr.
- Chambre optimisée pour la chirurgie et intégration de produits chimiques
- Programme Court pour les #instruments de transfert
- Design moderne avec écran entièrement tactile et éclairage de la cuve
- Possibilité de mise en réseau en usine par Wi-Fi ou Ethernet

Code EAN: 4002516957713 / Numéro de matériel: 12945630 /

Ancien Numéro de matériel: 62868276NWE

Modèle et version	
Ligne	CompactLine
Couleur du bandeau	Noir
Habillage extérieur	Blanc
Encastrable	•
Couvercle	Inox
Nombre de niveaux de lavage	1
AutoClose – verrouillage de porte automatique	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Entretien aisé	•
Utilisation	
Convient aux cabinets dentaires	•
Convient aux cabinets médicaux	•
Convient aux cabinets de chirurgie ambulatoire	•
Adapté pour les pratiques vétérinaires	•
Convient aux cabinets de podologie	•
Capacité	
Complément à mailles DIN par charge [nombre]	2
Petits compléments à mailles (E 146) par charge [nombre]	10
Compléments à mailles (E 197) par charge [nombre]	18
Spéculums gynécologiques par charge [nombre]	24
Haricots par charge [nombre]	5
Aspire-salive chirurgicaux par cycle [nombre]	22
Instruments avec lumen par charge [nombre]	22
Instruments de transfert par charge [nombre]	22
Paniers à mailles (125 x 188 x 30 mm) (L x H x P) par charge [nombre]	18
Paniers à mailles (176 x 273 x 30 mm) (L x H x P) par charge [nombre]	10
Paniers à mailles (176 x 273 x 41 mm) (L x H x P) par charge [nombre]	10
Performances	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	500
Volume utile de la cuve en l	75,00
Durée minimale de programme (nettoyage et désinfection) en min.	30
Heures de fonctionnement testées	15000
Durée minimale de programme (nettoyage et désinfection) en min.	23
Température de rinçage maximale en °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (en option)	•
Miele MOVE MedDent+ (en option)	•
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Programmes favoris paramétrables	•
Approbation de la charge directement via l'écran	•
Départ différé max. en h	24
Possibilité de programmation	Programmable

## PWD 8682 C [DST]

Laveur-désinfecteur thermique et laveur-désinfecteur à un niveau de lavage avec un tiroir pour les produits chimiques et 3 pompes de dosage.



Code EAN: 4002516957713 / Numéro de matériel: 12945630 /

Ancien Numéro de matériel: 62868276NWE

Programmes [nombre]	13
Emplacements libres de programme [nombre]	5
Commande de valeur AO	•
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	8,50
Raccordement total en kW	9,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	2,50
Raccordement total en kW	3,30
Protection par fusible en A	16
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-1000
Eau totalement déminéralisée [nombre]	1
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	10,70
Pompe de vidange [DN]	22
Adoucisseur d'eau intégré	•
Système anti-fuites	WPS
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	835
Cote extérieure, largeur nette en mm	600
Cote extérieure, profondeur nette en mm	600
Cote extérieure, hauteur brute en mm	950
Cote extérieure, largeur brute en mm	670
Cote extérieure, profondeur brute en mm	740
Cuve, hauteur utile en mm	280
Cuve, largeur utile en mm	490
Poids net en kg	81
Cuve, profondeur utile en mm	498
Poids brut en kg	89
Charge au sol maximale en N/m²	1220
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	≤70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	1,00
<b>Programmes</b>	
Vario TD Intensiv	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•

## PWD 8682 C [DST]

Laveur-désinfecteur thermique et laveur-désinfecteur à un niveau de lavage avec un tiroir pour les produits chimiques et 3 pompes de dosage.



Code EAN: 4002516957713 / Numéro de matériel: 12945630 /

Ancien Numéro de matériel: 62868276NWE

Vario TD Dental court pour pièces à main dentaires et contre-angles	•
Vario TD CMI	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ORL	•
Vario TD ORL Optique	•
Instruments Vario TD	•
Rinçage eau froide	•
<b>Équipement</b>	
1 pompe de dosage pour détergents liquides	•
1 pompe de dosage pour agents de neutralisation	•
1 pompe de dosage du produit de rinçage	•
Canne d'aspiration DS5	•
Détection automatique du niveau de vide	•
Contrôle du volume de dosage	•
Condenseur vapeur	•
Contrôle de la pression de lavage	•
Contrôle du bras de lavage	•
Séquences tutorielles	•
Éclairage de la cuve	•
Interface de traçabilité (option)	•
Système de filtre à plusieurs composants	•
Pompe à chaleur à vitesse variable	•
Pompe à haut débit de recyclage	•
Support de charge – couplage direct	•
EcoDry	•
Réservoir de sel dans le fond de la cuve	•
Interface optique SAV	•
Boîtier de communication	•
Utilisation de la technologie laser pour la cuve soudée sans interstice	•
Résistance située à l'extérieur de la cuve	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4301/304)	•
Ajustement pour bidon de produit de 2 x 5 l et réservoir pour produit de rinçage	•
Composants complets (option)	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Wi-Fi	•
Interface Ethernet (option)	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
Sigle VDE (sécurité électrique)	•
Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
Directive RoHS 2011/65/UE	•
Classe de dispositif médical UE IIb	•