

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



- Volume du tambour 140 l, charge 16.0 kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516959427 / Numéro de matériel: 12949320 /

Ancien Numéro de matériel: 51916033EU

Modèle et version

Modèle	Chargement frontal
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	16,0
Volume du tambour en l	140
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Cuve innovante	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté en inox	•

Utilisation

Adaptés pour les hôtels et restaurants	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•

Performances

Consommation d'eau spécifique pour le raccordement à l'eau froide dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en l/kg	6,08
Consommation d'énergie spécifique pour le raccordement à l'eau froide dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en kWh/kg	0,12
Consommation d'eau spécifique pour le raccordement à l'eau chaude dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en l/kg	5,90
Consommation d'énergie spécifique pour le raccordement à l'eau chaude dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en kWh/kg	0,050
Consommation d'eau pour le raccordement à l'eau froide dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en l	97,3

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



Code EAN: 4002516959427 / Numéro de matériel: 12949320 /

Ancien Numéro de matériel: 51916033EU

Consommation d'énergie pour le raccordement à l'eau froide dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en kWh	1,93
Consommation d'eau pour le raccordement à l'eau chaude dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en l	94,4
Consommation d'énergie pour le raccordement à l'eau chaude dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en kWh	0,80
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l	92,8
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh	1,60
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	34
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	91,2
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,48
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	32
Durée de cycle pour le raccordement à l'eau froide dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en minutes	45
Durée de cycle pour le raccordement à l'eau chaude dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en minutes	43
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	46
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	42
Vitesse d'essorage en tr/min.	1120
Facteur g	500
Heures de fonctionnement testées	30000

Commande

Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Librement programmable
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•

Dosage

Bac à produits	3 compléments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•

Raccord. élect. standard

Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	14,00
Raccordement total en kW	14,60
Protection par fusible en A	25

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.

Code EAN: 4002516959427 / Numéro de matériel: 12949320 /

Ancien Numéro de matériel: 51916033EU

Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	3 x tuyau 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1 x tuyau 1/2" avec raccord fil. 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1450
Cote extérieure, largeur nette en mm	924
Cote extérieure, profondeur nette en mm	835
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1585
Cote extérieure, largeur brute en mm	1090
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	337,0
Poids brut en kg	364
Charge au sol maximale en N	5091
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	65 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	6,48
Équipement	
Essorage préalable breveté	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
EcoSpeed	•
PowerWash Pro	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Essorage haute vitesse efficace	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	13
Casques de protection [nombre]	4
Combinaisons [nombre]	2
Survestes [nombre]	3

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



Code EAN: 4002516959427 / Numéro de matériel: 12949320 /

Ancien Numéro de matériel: 51916033EU

Combinaisons de protection contre les produits chimiques 1
[nombre]

Couettes synthétiques [nombre] 1

Oreillers synthétiques [nombre] 3

Couettes plumes [nombre] 1

Oreillers plumes [nombre] 3

Torchons, 22 g [nombre] 355

Normes, contrôles, indicateurs

CE •

VDE-CEM •

VDE •

Protection contre les projections d'eau IP X4 •

DEEE •

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE •