


KM 8483 FX

À induction, indép. de la cuisinière

752 mm | zones de cuisson individuelles et zone de cuisson PowerFlex



- 4 zones de cuisson dont 1 puissante zone de cuisson PowerFlex
- Réglages précis via le curseur de réglage SingleSlide, mise en réseau comprise
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster
- En 752 mm de large pour pose à fleur de plan

Code EAN: 4002516975137 / Numéro de matériel: 12960120 /

Ancien Numéro de matériel: 26184831BNI

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8483 FX
Référence mat. du fabricant	12960120
Numéro EAN	4002516975137
Classe marketing	Gold
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Dimensions en mm	Ø 120 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance Booster max. en W	3650
1ère zone/espace de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 140-220
Puissance max. en W	2300
Puissance Booster max. en W	3650
2ème zone/espace de cuisson	
Position	Arrière centre
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-160
Puissance max. en W	1400
Puissance Booster max. en W	2200
3ème zone/espace de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance max. en W	4200
Puissance Booster max. en W	7360
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@Home	•
Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Commande par touches sensibles	SingleSlide
Couleur d'affichage	Jaune
Détection permanente de l'ustensile de casserole	•

KM 8483 FX

À induction, indép. de la cuisinière

752 mm | zones de cuisson individuelles et zone de cuisson PowerFlex



Code EAN: 4002516975137 / Numéro de matériel: 12960120 /

Ancien Numéro de matériel: 26184831BN1

Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•

Efficacité et durabilité

Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer	•
----------------------------------	---

Sécurité

Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm	51 x 752 x 492
Dimensions (l x p) en mm	752 x 51 x 492
Dimensions en mm (Largeur)	752
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	492
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à plat en mm	730 mm - 730 mm x 470 mm - 470 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à fleur de plan en mm	730/756 x 470/496
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	730 mm - 730 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	470 mm - 470 mm
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	730
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	470
Poids en kg	11
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	756
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	496

KM 8483 FX
À induction, indép. de la cuisinière
752 mm | zones de cuisson individuelles et zone de cuisson PowerFlex




Code EAN: 4002516975137 / Numéro de matériel: 12960120 / Ancien Numéro de matériel: 26184831BNI	
Puissance totale de raccordement en kW	7,36
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,6
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui

KM 8483 FX

À induction, indép. de la cuisinière

752 mm | zones de cuisson individuelles et zone de cuisson PowerFlex



KM8483FX flush (*Fußnote) (Installation drawing)