

KM 8565 FL MattFinish

À induction, indép. de la cuisinière

620 mm | zones de cuisson PowerFlex | compatible M Sense | MattFinish



- Surface mate résistante pour un design sophistiqué de votre cuisine – MattFinish
- 4 zones de cuisson dont 2 puissantes zones de cuisson PowerFlex
- Réglages précis via 4 curseurs MultiSlide, mise en réseau intelligente incluse
- Cuisson et friture facilitées avec la batterie M Sense – Compatible M Sense
- En 620 mm de large pour pose à fleur de plan ou en saillie
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster

Code EAN: 4002516974871 / Numéro de matériel: 12960240 /


Ancien Numéro de matériel: 26185652BNI

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8565 FL MattFinish
Référence mat. du fabricant	12960240
Numéro EAN	4002516974871
Classe marketing	Gold
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir mat
Surface résistante aux rayures	MattFinish
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	2
Nombre maximal de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Dimensions en mm	Ø 120 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance Booster max. en W	3650
1ère zone/espace de cuisson	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance max. en W	4200
Puissance Booster max. en W	7360
2ème zone/espace de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance max. en W	4200
Puissance Booster max. en W	7360
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@Home	•
Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
M Sense ready	•
Commande par touches sensibles	MultiSlide
Couleur d'affichage	Jaune
Détection intelligente de casserole	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel	•

KM 8565 FL MattFinish

À induction, indép. de la cuisinière

620 mm | zones de cuisson PowerFlex | compatible M Sense | MattFinish



Code EAN: 4002516974871 / Numéro de matériel: 12960240 /

Ancien Numéro de matériel: 26185652BNI

Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Programmes d'assistance	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	51 x 620 x 520
Dimensions (l x p) en mm	620 x 51 x 520
Dimensions en mm (Largeur)	620
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	600 mm x 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	600/624 x 500/524
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	600 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500 mm
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	600
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	10
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	624
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,36
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,6

KM 8565 FL MattFinish

À induction, indép. de la cuisinière

620 mm | zones de cuisson PowerFlex | compatible M Sense | MattFinish



Code EAN: 4002516974871 / Numéro de matériel: 12960240 /

Ancien Numéro de matériel: 26185652BNI

Tension en V 230

Fréquence en Hz 50-60


Accessoires fournis

Câble d'alimentation Oui


KM 8565 FL MattFinish

À induction, indép. de la cuisinière

620 mm | zones de cuisson PowerFlex | compatible M Sense | MattFinish



KM8565FL, KM8565FL MattFinish, surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8565FL, KM8565FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)