

KM 8575 FL

À induction, indép. de la cuisinière

916 mm | design Panorama | zones de cuisson PowerFlex | compatible M Sense



- 4 zones de cuisson dont 2 puissantes zones de cuisson PowerFlex
- Réglages précis via 6 curseurs MultiSlide, mise en réseau intelligente incluse
- Cuisson et friture facilitées avec la batterie M Sense – Compatible M Sense
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster
- En 916 mm de large et design panoramique pour pose à fleur de plan ou standard

Code EAN: 4002516975144 / Numéro de matériel: 12960250 /

Ancien Numéro de matériel: 26185751BNI

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8575 FL
Référence mat. du fabricant	12960250
Numéro EAN	4002516975144
Classe marketing	Gold
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	2
Nombre maximal de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Dimensions en mm	Ø 120 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance Booster max. en W	3650
1ère zone/espace de cuisson	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	250x390
Puissance max. en W	4200
Puissance Booster max. en W	7360
2ème zone/espace de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	250x390
Puissance max. en W	4200
Puissance Booster max. en W	7360
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@Home	•
Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
M Sense ready	•
Commande par touches sensibles	MultiSlide
Couleur d'affichage	Jaune
Détection intelligente de casserole	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel	•
Fonction Minuterie	•

KM 8575 FL

À induction, indép. de la cuisinière

916 mm | design Panorama | zones de cuisson PowerFlex | compatible M Sense



Code EAN: 4002516975144 / Numéro de matériel: 12960250 /

Ancien Numéro de matériel: 26185751BNI

Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Programmes d'assistance	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	51 x 916 x 408
Dimensions (l x p) en mm	916 x 51 x 408
Dimensions en mm (Largeur)	916
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	408
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à plat en mm	886 mm - 896 mm x 386 mm - 388 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à fleur de plan en mm	896/920 x 388/412
Hauteur d'encastrément avec boîtier de raccordement en mm	51
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	886 mm - 896 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	386 mm - 388 mm
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	896
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	388
Poids en kg	12
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	920
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	412
Puissance totale de raccordement en kW	7,36
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,6
Tension en V	230

KM 8575 FL

À induction, indép. de la cuisinière

916 mm | design Panorama | zones de cuisson PowerFlex | compatible M Sense



Code EAN: 4002516975144 / Numéro de matériel: 12960250 /

Ancien Numéro de matériel: 26185751BNI

Fréquence en Hz

50-60

Accessoires fournis


Câble d'alimentation

Oui


KM 8575 FL

À induction, indép. de la cuisinière

916 mm | design Panorama | zones de cuisson PowerFlex | compatible M Sense



KM8575FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8575FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)