


KM 8585 FL MattFinish

À induction, indép. de la cuisinière

800 mm | zone de cuisson PowerFlex | compatible M Sense | MattFinish



- Surface mate résistante pour un design sophistiqué de votre cuisine – MattFinish
- 6 zones de cuisson dont 3 puissantes zones de cuisson PowerFlex
- Réglages précis via 6 curseurs MultiSlide, mise en réseau intelligente incluse
- Cuisson et friture facilitées avec la batterie M Sense – Compatible M Sense
- En 800 mm de large pour pose à fleur de plan ou en saillie
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster

Code EAN: 4002516974888 / Numéro de matériel: 12960290 /


Ancien Numéro de matériel: 26185852BNI

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8585 FL MattFinish
Référence mat. du fabricant	12960290
Numéro EAN	4002516974888
Classe marketing	Gold
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir mat
Surface résistante aux rayures	MattFinish
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	6
Nombre d'espaces de cuisson	3
Nombre maximal de récipients	6
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	6
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Dimensions en mm	Ø 120 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance Booster max. en W	3650
1ère zone/espace de cuisson	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance max. en W	4200
Puissance Booster max. en W	7360
2ème zone/espace de cuisson	
Position	central
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance max. en W	4200
Puissance Booster max. en W	7360
3ème zone/espace de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance max. en W	3400
Puissance Booster max. en W	3650
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@Home	•
Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
M Sense ready	•

KM 8585 FL MattFinish

À induction, indép. de la cuisinière

800 mm | zone de cuisson PowerFlex | compatible M Sense | MattFinish




Code EAN: 4002516974888 / Numéro de matériel: 12960290 /

Ancien Numéro de matériel: 26185852BNI

Commande par touches sensibles	MultiSlide
Couleur d'affichage	Jaune
Détection intelligente de casserole	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Programmes d'assistance	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	51 x 800 x 520
Dimensions (l x p) en mm	800 x 51 x 520
Dimensions en mm (Largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à plat en mm	780 mm x 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à fleur de plan en mm	780/804 x 500/524
Hauteur d'encastrément avec boîtier de raccordement en mm	51
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	780 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	500 mm
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	780
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	500



KM 8585 FL MattFinish
À induction, indép. de la cuisinière
800 mm | zone de cuisson PowerFlex | compatible M Sense | MattFinish




Code EAN: 4002516974888 / Numéro de matériel: 12960290 / Ancien Numéro de matériel: 26185852BNI	
Poids en kg	15
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	804
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	11,04
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,6
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui


KM 8585 FL MattFinish

À induction, indép. de la cuisinière

800 mm | zone de cuisson PowerFlex | compatible M Sense | MattFinish



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL, KM8585-2FL Mattfinish, surface-mounted (*Fußnote)
Installation drawing



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL, KM8585-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)