

KM 8595 FR

À induction, indép. de la cuisinière

942 mm | zones de cuisson PowerFlex | compatible M Sense



- 6 zones de cuisson dont 3 puissantes zones de cuisson PowerFlex
- Réglages précis via 6 curseurs MultiSlide, mise en réseau intelligente incluse
- Cuisson et friture facilitées avec la batterie M Sense – Compatible M Sense
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster
- En 942 mm de large avec cadre inox pour pose en saillie

Code EAN: 4002516974895 / Numéro de matériel: 12960300 /

Ancien Numéro de matériel: 26185950BNI

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8595 FR
Référence mat. du fabricant	12960300
Numéro EAN	4002516974895
Classe marketing	Gold
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	6
Nombre d'espaces de cuisson	3
Nombre maximal de récipients	6
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	6
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Dimensions en mm	Ø 120 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance Booster max. en W	3650
1ère zone/espace de cuisson	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance max. en W	4200
Puissance Booster max. en W	7360
2ème zone/espace de cuisson	
Position	central
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance max. en W	4200
Puissance Booster max. en W	7360
3ème zone/espace de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance max. en W	3400
Puissance Booster max. en W	3650
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@Home	•
Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
M Sense ready	•
Commande par touches sensibles	MultiSlide

KM 8595 FR

À induction, indép. de la cuisinière

942 mm | zones de cuisson PowerFlex | compatible M Sense



Code EAN: 4002516974895 / Numéro de matériel: 12960300 /

Ancien Numéro de matériel: 26185950BNI

Couleur d'affichage	Jaune
Détection intelligente de casserole	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Programmes d'assistance	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	52 x 942 x 526
Dimensions (l x p) en mm	942 x 52 x 526
Dimensions en mm (Largeur)	942
Dimensions en mm (hauteur)	52
Dimensions en mm (profondeur)	526
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à plat en mm	916 mm x 500 mm
Hauteur d'encastrément avec boîtier de raccordement en mm	45
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	916 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	500 mm
Poids en kg	16
Puissance totale de raccordement en kW	11,04
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,6
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui

KM 8595 FR


À induction, indép. de la cuisinière

942 mm | zones de cuisson PowerFlex | compatible M Sense

KM 8595 FR

À induction, indép. de la cuisinière

942 mm | zones de cuisson PowerFlex | compatible M Sense



KM8595FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing